





BROCHE MOTORISÉE

HF145-008-002

► AVANTAGES PRODUIT



- **Puissance nominale S1 : 7,5 kW**
- **Couple nominal S1 : 6,1 Nm**
- **Vitesse de rotation max. : 24.000 1/min**
- Refroidissement de l'air par ventilateur électrique
- Changement d'outil manuel
- IO-Link ready



► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	HF145-008-002		
Refroidissement du moteur	Ventilateur électrique	Vitesse de rotation maximale [1/min]	24000
Technologie de moteur	Asynchrone	Interface outils	HSK-C50
Nombre de pôles	4	Force de serrage [N]	11000
Tension nominale [V]	380	Changement d'outils	manuel
Puissance nominale S1 [kW]	7.5	Unité de desserrage	Aucun
Vitesse de rotation nominale [1/min]	11770	Lubrification de palier	Graisse
Couple nominal S1 [Nm]	6.1	Protection du stockage	Labyrinthe avec air de barrage
Courant nominal S1 [A]	15.0	Signal de vitesse	2 impulsions par tour
Durée relative de fonctionnement S6 [%]	40	compatible IO-Link	Oui
Durée de jeu S6 [min]	2	Air de barrage - pression de service [bar]	6.0 ... 7.0
Puissance nominale S6 [kW]	9.0	Homologations	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Couple nominal S6 [Nm]	7.3	Poids [kg]	17
Courant nominal S6 [A]	18.0		

Légende	Connexions		
Air de barrage	SPL	Signal	XG2
Puissance	XD1		

