





MOTORSPINDEL

HF145-008-005

► PRODUKTVORTEILE



- **Nennleistung S1: 7,5 kW**
- **Nenndrehmoment S1: 6,1 Nm**
- **max. Drehzahl: 24.000 1/min**
- Luftkühlung durch Elektrolüfter
- Manueller Werkzeugwechsel
- Encoder (Safety integrated)
- IO-Link ready



► TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.	HF145-008-005		
Motorkühlung	Elektrolüfter	Drehzahl max. [1/min]	24.000
Motortechnologie	Asynchron	Werkzeugschnittstelle	HSK-C50
Polzahl	4	Spannkraft [N]	11.000
Nennspannung [V]	380	Werkzeugwechsel	manuell
Nennleistung S1 [kW]	7,5	Löseinheit	keine
Nenndrehzahl [1/min]	11.770	Lagerschmierung	Fett
Nenndrehmoment S1 [Nm]	6,1	Schutz der Lagerung	Labyrinth mit Sperrluft
Nennstrom S1 [A]	15,0	Encoder	1Vss 256
relative Einschaltdauer S6 [%]	40	Drehzahlsignal	2 Impulse pro Umdrehung
Spieldauer S6 [min]	2	IO-Link fähig	Ja
Nennleistung S6 [kW]	9,0	Sperrluft - Betriebsdruck [bar]	6,0 ... 7,0
Nenndrehmoment S6 [Nm]	7,3	Zulassungen	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Nennstrom S6 [A]	18,0	Gewicht [kg]	17

Legende	Anschlüsse		
Sperrluft	SPL	Signal	XG2
Leistung	XD1	Encoder	XG3

