





BROCHE MOTORISÉE

HF150-004-003

▶ AVANTAGES PRODUIT



- ▶ **Puissance nominale S1 : 14,5 kW**
- ▶ **Couple nominal S1 : 14,7 Nm**
- ▶ **Vitesse de rotation max. : 24.000 1/min**
- ▶ Refroidissement par liquide
- ▶ Changement automatique d'outil
- ▶ long col de broche
- ▶ IO-Link ready



▶ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	HF150-004-003		
Refroidissement du moteur	Liquide	Force de serrage [N]	11000
Technologie de moteur	Asynchrone	Changement d'outils	automatique
Nombre de pôles	4	Unité de desserrage	pneumatique
Tension nominale [V]	360	Lubrification de palier	Graisse
Puissance nominale S1 [kW]	14.5	Protection du stockage	Labyrinthe avec air de barrage
Vitesse de rotation nominale [1/min]	9450	Signal de vitesse	2 impulsions par tour
Couple nominal S1 [Nm]	14.7	compatible IO-Link	Oui
Courant nominal S1 [A]	30.0	Desserrer l'outil - pression de service [bar]	6.0 ... 7.0
Durée relative de fonctionnement S6 [%]	40	Serrage de l'outil - pression de service [bar]	6.0 ... 7.0
Durée de jeu S6 [min]	2	Refroidissement du moteur - pression de service [bar]	2.0 ... 7.0
Puissance nominale S6 [kW]	19.0	Nettoyage du cône - pression de service [bar]	4.0 ... 7.0
Couple nominal S6 [Nm]	19.3	Air de barrage - pression de service [bar]	6.0 ... 7.0
Courant nominal S6 [A]	39.0	Homologations	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Vitesse de rotation maximale [1/min]	24000	Poids [kg]	37
Interface outils	HSK-F63		

Légende	Connexions		
Desserrer l'outil	A	Air de barrage	SPL
Serrer l'outil	AZ	Système de refroidissement guidage avant et arrière	E, F
Nettoyage par cône	KR	Puissance	XD1

► DESSINS TECHNIQUES

