


# 电主轴

## HF150-005-002

### ▶ 产品优点



- ▶ **S1 额定功率: 20kW**  
**S1 额定扭矩: 14.3 Nm**  
**最大转速: 24,000 rpm**
- ▶ 水冷
- ▶ 通过使用复式轴承实现卓越的性能
- ▶ 适合安装在角度头中
- ▶ 适用于加工轻金属、复合材料、木材和塑料

### ▶ 设备特点



刀具接口锥形清洁



迷宫式密封



刀座固定监控



阻隔空气



转速监控



自动快换



流量可调接头



可矢量调节 / 反馈

### ▶ 选配



机组接口



轴承温度传感器



IO-Link

### ▶ 配件

我们很乐意帮助您选择和配置正确的配件。

## ► 技术数据

### ► HF150-005-002

三相异步电机, 4 极

S1 额定功率 [kW]	20.0
S1 额定扭矩 [Nm]	14.3
S1 额定电流 [A]	43.0
额定转速	13.360
最大转速	24000
刀具接口	HSK-F63
电机技术	异步
极数	4
释放装置	气动
冷却	水冷
重量 [kg]	36

### ► 布局图

	接口
A	松开刀具
E, F	冷却系统的输送和返回
Hx	可控接口
KR	锥形清洁
SPL	阻隔空气
XD1	电源和信号接口

