


电主轴

HF150-009-002

产品优点



- ▶ S1 额定功率: 14,5 kW
- ▶ S1 额定扭矩: 14.7 Nm
- ▶ 最大速度: 26,000 1/min
- ▶ 液体冷却
- ▶ 自动换刀
- ▶ 编码器(集成安全功能)
- ▶ 集成式管线穿墙孔
- ▶ 底板,背面带连接端子
- ▶ IO-Link ready



技术数据

订购编号		HF150-009-002	
发动机冷却	液体	换刀	自动
电机技术	异步	释放装置	气动
极数	4	轴承润滑	油脂
额定电压 [V]	360	存储保护	阻隔空气迷宫
S1 额定功率 [kW]	14.5	编码器	1Vss 256
额定转速 [1/min]	9450	速度信号	每转 2 个脉冲
S1 额定扭矩 [Nm]	14.7	具有 IO-Link 功能	是
S1 额定电流 [A]	30.0	媒体实施	是
相对占空比 S6 [%]	40	释放工具 - 工作压力 [bar]	6.0 ... 7.0
播放时间 S6 [min]	2	电机冷却 - 工作压力 [bar]	2.0 ... 7.0
S6 额定功率 [kW]	19.0	介质通过 - 工作压力 [bar]	0.0 ... 12.0
额定扭矩 S6 [Nm]	19.3	锥体清洗 - 工作压力 [bar]	4.0 ... 7.0
S6 额定电流 [A]	39.0	密封空气 - 工作压力 [bar]	6.0 ... 7.0
最大转速 [1/min]	26000	认证	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
刀具接口	HSK-F63	重量 [kg]	28
夹紧力 [N]	11000		

图例		接口	
松开刀具	A	可控接口	Hx
锥形清洁	KR	功率	XD1
阻隔空气	SPL	信号	XG2
冷却系统的输送和返回	E, F	位置和转速传感器	XG3

