

# KLEMELEMENTEN | HANDMATIG

## SERIE HKR

### ▶ PRODUCTVOORDELEN



- ▶ **Fabrikantonafhankelijk**  
Voor ronde en asgeleidingen
- ▶ **Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)**  
Door de klemhendel te draaien
- ▶ **Onderhoudsvrij**  
tot 50.000 statische klemcycli

### ▶ HET JUISTE PRODUCT VOOR UW TOEPASSING

#### MOGELIJKE TOEPASSINGEN

- ▶ **Tafeltraverse in de houtbewerking**
- ▶ **Breedteverstelling bij de kunststofbewerking**
- ▶ **Positionering op optische apparaten en meettafels**


#### VERDERE INFORMATIE

- ▶ **Speciale varianten op aanvraag, bijv.**  
Bediening met inbusschroef DIN 912  
Verlengde klemhendel  
Van roestvrij staal

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Asmaat	12-60 mm
Houdkracht	1200 - 2000 N
Aantrekmoment van de klemhendel	5-17 Nm
Veermechanisme	Niet beschikbaar
B10d-waarde	Tot 50 000
Dynamische remcycli	Niet geschikt
Bediening	handmatig
Bedrijfstemperatuur	-10 ... +70 [°C]
Astolerantie	+/- 0,01 mm
Hardheid	min. 54 HRC


## ► VOORDELEN IN DETAIL



- ① **Ronde geleider**  
- Geschikt voor ronde en asgeleidingen
- ② **Klemhendel van kunststof**  
- Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen)
- ③ **Klemvinger**  
- Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtoefening
- ④ **Behuizing**

## ► TECHNISCHE GEGEVENS

### ► SERIE HKR KLEMMEN N (BISTABIEL) BLIJFT IN DE HUIDIGE POSITIE



Bestelnr.	As-Ø* [mm]	Houdkracht [N]	Houdmoment [Nm]	Aantrekmoment [Nm]	A [mm]	B [mm]	X [mm]
HKR1200A	12	1200	7	5	43	32	18
HKR1600A	16	1200	10	5	53	38	22
HKR2000A	20	1200	12	7	60	44	25
HKR2500A	25	1200	15	7	78	52	30
HKR3000A	30	2000	30	15	87	58	35
HKR4000A	40	2000	40	15	108	68	45
HKR5000A	50	2000	50	15	132	76	50
HKR6000A	60	2000	60	22	157	76	60

\*Hardheid min. 54HRC