

PINZA MAGNÉTICA

SERIE HM1000

► VENTAJAS DE PRODUCTO



► Sujeción segura en caso de parada de emergencia

Gracias al imán asegurado por muelle, la pieza se mantiene sujeta incluso si cae la presión

► Placa de contacto que aumenta el coeficiente de fricción

La junta tórica reemplazable garantiza una elevada dinámica en su aplicación y la protección de la pieza

► Adherencia residual por debajo de 1N


La superficie de contacto desmagnetizada garantiza que la pieza se deposite de manera segura

► CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

Tamaño constructivo	Versión
HM10XX	NC
 5 Millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)	•
 IP30	•



► SUS VENTAJAS EN DETALLE



- ① **Fijación y posicionamiento**
 - mediante disco de ajuste y rosca
- ② **Muelle**
 - para el retorno del émbolo
 - agarre seguro, incluso con disminución de aire
- ③ **Imán permanente**
 - elevadas fuerzas de agarre
 - no se necesita ninguna fuente de tensión eléctrica
- ④ **Bloqueo de seguridad para transporte**
- ⑤ **Carcasa robusta y ligera**
 - Aleación de aluminio anodizado duro
- ⑥ **Cilindro neumático de simple efecto**
 - solamente se necesita una conexión de aire
 - retorno a través de muelle
- ⑦ **Placa de contacto**
 - fácilmente recambiable
 - junta tórica encajada para aumentar el coeficiente de fricción

► DATOS TÉCNICOS

Tamaño constructivo	Fuerza de sujeción max.	Peso	Clase IP
	[N]	[kg]	
HM1030	27	0.059	IP30
HM1046	65	0.25	IP30
HM1078	220	1.2	IP30
HM1097	450	2.2	IP30

► MÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE ONLINE



Toda la información a un clic: www.zimmer-group.com. Encuentre mediante el n.º de pedido los datos, los dibujos, los modelos en 3D y las instrucciones de servicio del producto que desee en función de su tamaño. Rápido, claro y siempre actualizado.

PINZA MAGNÉTICA

TAMAÑO CONSTRUCTIVO HM1030

► ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



► INCLUIDO EN EL SUMINISTRO



1 [pieza]
Tuerca de sujeción
C043910002

► ACCESORIOS RECOMENDADOS



ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA



GVM5
Racor recto

Referencia	Datos técnicos
	HM1030NC
Fuerza de sujeción max. [N]	27
Presión de servicio mín. [bar]	3
Presión de servicio máx. [bar]	8
Temperatura de servicio mín. [°C]	5
Temperatura de servicio máx. [°C]	+80
Volumen de cilindro por ciclo [cm³]	3.5
Protección según IEC 60529	IP30
Peso [kg]	0.059

- ① Fijación pinza
- ② Abastecimiento de energía
- ②3 Filtro

