

# 클램핑 요소 | 수동


## HK1701B

### ▶ 제품의 장점



- ▶ **폭 넓은 제품 라인**  
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
- ▶ **도구 없이 개폐 가능(쌍안정)**  
클램핑 레버 회전
- ▶ **정비가 필요 없음**  
50,000 정적 클램핑 주기

### ▶ 기술 세부 사항



- ① **프로파일 레일 가이드**
  - 모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
- ② **플라스틱 클램핑 레버**
  - 자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
- ③ **클램핑 조**
  - 가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
- ④ **하우징**

### ▶ 제품에 대한 정보


적용  
가능성

- ▶ 테이블 크로스바 및 슬라이드
- ▶ 너비 조절, 스톱퍼
- ▶ 광학 기기와 평판의 위치 조절

추가  
정보

- ▶ **스페이서 플레이트**  
가이드 캐리지(치수 D) 높이에 따라 높이 조정용 스페이스 플레이트를 추가 주문할 수 있습니다.
- ▶ **요청 시 특수 버전 제작 가능, 예:**
  - 육각구멍볼이 볼트 DIN 912에 의한 작동
  - 연장된 클램핑 레버
  - 스테인리스 스틸로 이루어짐

## ▶ 기술 도면



## ▶ 기술 데이터

| 주문번호                      | HK1701B             |
|---------------------------|---------------------|
| 작동                        | 수동                  |
| 유지력 [N]                   | 1200                |
| 이론적 유지력 ( $\mu=0,1$ ) [N] | 1,500               |
| B10d 값                    | 50,000              |
| 위치 정확도 +/- [mm]           | 0,02                |
| 작동 온도 [°C]                | -10 ... +70         |
| 무게 [kg]                   | 0.14                |
| 기능                        | 클램핑                 |
| 상태                        | N (쌍안점) 현재 위치에서 유지  |
| 장착 방향                     | 위에서                 |
| 좌임 모멘트 [Nm]               | 4.00                |
| 인증                        | LABS / REACH / RoHS |

개략도, DIN ISO 2768 T14/T2H에 따른 일반 공차, 모서리는 ISO 13715를 따름, 요소가 가이드 특성을 제공하지 않습니다. 가이드는 외부에서 이루어집니다. 유지력은 축 방향으로 최대로 가해질 수 있는 힘입니다. 모든 클램핑 및 제동 요소는 출고 전 약간의 오일 윤활층(ISO-VG-68)이 있는 경화 강철 레일에서 지정된 유지력에 대해 100% 점검됩니다. 다른 윤활제 또는 레일 코팅을 사용할 경우 마찰값에 영향을 미칠 수 있습니다. 시운전 전 사용 설명서에 유의해야 합니다. 추가 개발의 일환으로 기술적인 변경이 있을 수 있습니다. 최신 및 기타 데이터는 온라인으로 [www.zimmer-group.com](http://www.zimmer-group.com)의 사용 설명서에서 불러올 수 있습니다.