


2-BACKEN-PARALLELGREIFER MIT GROSSEM HUB

HRC-01-102975

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN




Greifkraftdiagramm



Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente, die zusätzlich zur Greifkraft wirken können.



Mr [Nm]	35
Mx [Nm]	35
My [Nm]	35
Fa [N]	500

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.	HRC-01-102975
Passend für Robotertyp	Yaskawa HC10 / HC10 DT**
MRK-Design nach ISO/TS 15066	Ja
MRK-Form	kooperativ
Kabelführung	intern
Sicherheitsfunktion	STO
Antriebsart	elektrisch
Ansteuerung	IO-Link
Integrierte Positionsabfrage	über Prozessdaten
Hub pro Backe [mm]	60
Hub pro Backe, regelbar [mm]	60
Selbsthemmung	mechanisch
Greifkraft min. [N]	100
Nenngreifkraft [N]	820
Greifkraft nach ISO/TS 15066 [N]*	>140
Steuerzeit [s]	0,1
Eigengewicht montierte Greifbacke max. [kg]	0,3
Länge Greifbacken max. [mm]	80
Verfahrgeschwindigkeit Kraftbetrieb max. [mm/s]	50
Verfahrgeschwindigkeit Positionierbetrieb max. [mm/s]	60
Wiederholgenauigkeit +/- [mm]	0,05
Betriebstemperatur [°C]	5 ... +50
Spannung [V]	24
Stromaufnahme max. [A]	7,5
Mindestanfahrweg pro Backe [mm]	3
Schutzart nach IEC 60529	IP40
Gewicht [kg]	1,8

*Wert nach den in der ISO/TS 15066 beschriebenen Parametern mit zertifiziertem Kraftmessgerät von der DGUV ermittelt

**Benötigte Adapterplatten für HC10: APR000026 + APR000027 / Benötigte Adapterplatte für HC10 DT: APR000027

Weitere Informationen finden Sie in unserer Yaskawa Broschüre.

ZUBEHÖREMPFEHLUNG



Adapterplatte
APR000026



Adapterplatte
APR000027

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

