


2 - ČEĽUŠŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLÁ S VEĽKÝM ZDVIHOM

HRC-01-102975

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTÓV




► Diagram uchopovacej sily



► Sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu pôsobiť okrem uchopovacej sily.



Mr [Nm]	35
Mx [Nm]	35
My [Nm]	35
Fa [N]	500

► TECHNICKÉ ÚDAJE

Objednávacie č.

Vhodné pre typ robot	Yaskawa HC10 / HC10 DT**
Konštrukcia MRK podľa ISO/TS 15066	Áno
HRC forma	kooperatívne
Vedenie kálov	vnútorné
Bezpečnostné funkcie	STO
Typ pohunu	elektrické
Pripájanie	IO-Link
Integrované snímanie polohy	cez procesné údaje
Zdvih na čelusť [mm]	60
Rozšírený Zdvih Na Čelusť, Nastaviteľné Min. [mm]	60
Samozvernosť	mechanická
Uchopovacia sila min. [N]	100
Menovitá uchopovacia sila [N]	820
Uchopovacia sila podľa normy ISO/TS 15066 [N]*	>140
Čas riadenia [s]	0,1
Vlastná hmotnosť namontovanej čeluste chápadla max. [kg]	0,3
Max. dĺžka uchopovacej čelusti [mm]	80
Rýchlosť pojazdu silovej prevádzky max. [mm/s]	50
Rýchlosť pojazdu prevádzky pri polohovaní max. [mm/s]	60
Opakovacia presnosť +/- [mm]	0,05
Prevádzková teplota [°C]	5 ... +50
Napätie [V]	24
Odber prúdu max. [A]	7,5
Minimálna dráha rozbehu čeluste [mm]	3
Druh krytia potem IEC 60529	IP40
Hmotnosť [kg]	1,8

HRC-01-102975

Yaskawa HC10 / HC10 DT**

* Hodnota, ktorá je stanovená podľa parametrov uvedených v norme ISO/TS 15066 pomocou certifikovaného prístroja na meranie sily od spolku DGUV

** Potrebné sú platné adaptéra pre HC10: APR000026 + APR000027/Potrebné sú platné adaptéra pre HC10 DT: APR000027

Ďalšie informácie nájdete v našej brožúre Yaskawa.

► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



Platná adaptéra
APR000026



Platná adaptéra
APR000027

► TECHNICKÉ NÁKRESY

