


# 2指长行程平行抓手

## HRC-01-102975

### 产品规格



#### 夹持力图表



#### 力和力矩

显示除夹持力外可能作用的静力和力矩。



Mr [Nm]	35
Mx [Nm]	35
My [Nm]	35
Fa [N]	500

### 技术数据

订购编号	HRC-01-102975
适用于机器人类型	Yaskawa HC10 / HC10 DT**
MRK 设计符合 ISO/TS 15066 标准	是
HRC形式	合作
电缆管理	内部
安全功能	STO
驱动类型	电动
通讯方式	IO-Link
集成式位置识别	通过过程数据
单边行程 [mm]	60
单边行程,可调节 [mm]	60
自限位	机械
夹持力 最小 [N]	100
标定夹持力 [N]	820
符合 ISO/TS 15066 要求的夹持力 [N]*	>140
操作时间 [s]	0.1
已安装的抓手手指的自最大重 [kg]	0.3
最大抓手手指长度 [mm]	80
在“力模式”上最大手指速度 [mm/s]	50
在“位置模式”上最大手指速度 [mm/s]	60
重复定位精度 +/- [mm]	0.05
操作温度 [°C]	5 ... +50
电压 [V]	24
最大电流消耗 [A]	7.5
每个指口的最低起动行程 [mm]	3
根据IEC 60529标准安全保护	IP40
重量 [kg]	1.8

\*根据 ISO/TS 15066 描述的参数并利用 DGUV 认证的测力计确定的值

\*\*HC10 所需的转接板:APR000026 + APR000027 / HC10 DT 所需的转接板:APR000027

更多信息请参见 Yaskawa 宣传册。

### 配件建议

	适配板 APR000026		适配板 APR000027
--	------------------	--	------------------

▶ 技术图纸

