

# 2-BACKEN-PARALLELGREIFER MIT GROSSEM HUB


## HRC-01-072794

### ► PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



#### ► Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente, die zusätzlich zur Greifkraft wirken können.



Mr [Nm]	35
Mx [Nm]	35
My [Nm]	35
Fa [N]	500

### ► TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.	Technische Daten
Bestell-Nr.	<b>HRC-01-072794</b>
Passend für Robotertyp	Yaskawa HC10 / HC10 DT**
MRK Design nach ISO/TS 15066	Ja
MRK-Form	kollaborativ
Integrierte Sicherheitsbacken	Ja
Kabelführung	intern
Sicherheitsfunktion	STO
Antriebsart	elektrisch
Ansteuerung	IO-Link
Hub pro Backe [mm]	60
Hub pro Backe, regelbar [mm]	60
Greifkraftsicherung	Ja
Greifkraft max. [N]	120
Greifkraft nach ISO/TS 15066 [N]*	<140
Steuerzeit [s]	0,1
zulässige Masse pro Greifbacke max. [kg]	0,3
Verfahrgeschwindigkeit Kraftbetrieb max. [mm/s]	60
Verfahrgeschwindigkeit Positionierbetrieb max. [mm/s]	60
Wiederholgenauigkeit +/- [mm]	0,05
Betriebstemperatur min. [°C]	5
Betriebstemperatur max. [°C]	+50
Schutzart nach IEC 60529	IP40
Gewicht [kg]	2

\*Wert nach den in der ISO/TS 15066 beschriebenen Parametern mit zertifiziertem Kraftmessgerät von der DGUV ermittelt

\*\* Benötigte Adapterplatten für HC10: APR000026 + APR000027 / Benötigte Adapterplatte für HC10 DT: APR000027

Weitere Informationen finden Sie in unserer Yaskawa Broschüre.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

