


CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE

HRC-03-116787

► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE



► Wykres sił chwytania



► Siły i momenty

Przedstawia statyczne siły i momenty, które mogą oddziaływać poza siłą chwytania.



Mr [Nm]	7
Mx [Nm]	7
My [Nm]	5.5
Fa [N]	200

► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy	HRC-03-116787
Pasuje do typ robota	FANUC CRX
Przycisk wielofunkcyjny	Swobodnie programowalny / Freedrive
Konstrukcja MRK zgodna z normą ISO/TS 15066	Tak
Formularz HRC	współpracować
Wyprowadzenie kabla	wewnętrzne
Rodzaj napędu	elektryczne
Sterowanie	I/O
Wbudowana funkcja kontroli	zintegrowane
Analogowe wykrywanie pozycji 0 ... 10 V	Tak
Wyjście łączenia	PNP
Skok na szczękę [mm]	10
Hamowanie samoistne	Mechaniczny
Siła chwytająca przy zamykaniu (regulowana) maks. [N]	190
Siła chwytająca przy otwieraniu (regulowana) maks. [N]	190
Siła chwytania zgodnie z normą ISO/TS 15066 [N]*	<140
Czas zamykania [s]	0.19
Czas otwierania [s]	0.19
Czas sterowania [s]	0.03
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. [kg]	0.1
Maks. długość szczęk chwytających [mm]	80
Dokładność powtarzania +/- [mm]	0.05
Temperatura robocza [°C]	5 ... +50
Napięcie [V]	24
Pobór prądu maks. [A]	1
Minimalna droga przy uruchamianiu na szczękę [mm]	0.5
Typ ochrony wg IEC 60529	IP40
Masa [kg]	0.68

*Wartość obliczona zgodnie z parametrami opisanymi w normie ISO/TS 15066 przy użyciu siłomierza certyfikowanego przez DGUV.

► RYSUNKI TECHNICZNE

- ① Mocowanie chwytaka
- ② Zasilanie w energię
- ③ Mocowanie szczęki chwytającej
- 46 Ustawienie poziomów siły chwytania
- 48 Odryglowanie awaryjne
- 53 Mocowanie szczęki chwytającej
- 61 Wskaźnik stanu

