

# 2조 평행 그리퍼


## HRC-03-126897

### ▶ 제품 규격



### ▶ 파지력 다이어그램

그리퍼 핑거 길이에 따라 그리퍼 조에서 발생하는 파지력의 합계를 보여줍니다.



### ▶ 힘 및 모멘트

파지력에 추가로 작용할 수 있는 정적 힘과 모멘트를 표시합니다.



Mr [Nm]	7
Mx [Nm]	7
My [Nm]	5.5
Fa [N]	200

### ▶ 기술 데이터

주문번호	HRC-03-126897
로봇 유형에 적합	Techman**
ISO/TS 15066에 따른 MRK 설계	예
HRC 형태	협업
케이블 가이드	내장
동력종류	전동식
제어	I/O
위치 감지	통합
위치 쿼리 아날로그 0 ... 10 V	예
스위치 출력단	NPN
조당 스트로크 [mm]	10
자동 정지	기계식
폐쇄 시 최대 파지력(조절 가능) [N]	190
개방 시 최대 파지력(조절 가능) [N]	190
ISO/TS 15066에 따른 파지력 [N]*	<140
폐쇄 시간 [s]	0.19
개방 시간 [s]	0.19
제어 시간 [s]	0.03
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 [kg]	0.1
그리퍼 조 최대 길이 [mm]	80
반복정밀도 +/- [mm]	0.05
작동 온도 [°C]	5 ... +50
전압 [V]	24
최대 소비 전력 [A]	1
그리퍼 조 하나당 최소 접근 거리 [mm]	0.5
IEC 60529 준거 보호방식	IP40
무게 [kg]	0.81

\*ISO/TS 15066에 기술된 매개변수에 따라 DGUV의 인증된 힘 측정기로 값 확인

\*\*하드웨어 개정판 3.0 이상의 모든 Techman에 적합

### ▶ 배송 구성에 포함



어댑터 판  
APR000072

▶ 기술 도면

