


MENIČ NÁSTROJOV

SÉRIA HWR2000

► VÝHODY VÝROBKU



► Výmena v priebehu niekoľkých sekúnd

Znížte svoje nastavovacie náklady a minimalizujte pretože vďaka výmene nástrojov v priebehu niekoľkých sekúnd

► Integrované prenášače vzduchu

Na napájanie pneumatických aktorov. Prostredníctvom voliteľne dostupných energetických elementov sa môžu prenášať ďalšie médiá.

► Vrátane ochrany proti strate

Neželané spadnutie obrobku je vylúčené – zo znamená maximálnu bezpečnosť pre ľudí a stroj

► VHODNÝ VÝROBOK PRE VAŠU APLIKÁCIU




► Naše výrobky milujú výzvy!

Extrémne podmienky, na každom mieste na svete – naše komponenty a systémy osvedčené v praxi vám umožňujú neobmedzené možnosti.

Najdite vhodný výrobok pre svoje špeciálne použitie:

www.zimmer-group.sk

► PREHĽAD VÝHOD



- 1 pevný diel**
 - Montáž zo strany robota
- 2 príruba robota**
 - rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1
- 3 sexcentrický čap pre blokovanie**
 - s funkciou zasúvania kolíka podporovanou pružinou
- 4 blokovací čap**
 - prispôsobený blokovaciemu puzdru
- 5 upevnenie energetických elementov**
- 6 Integrované vzduchové vedenie**
 - Prívod vzduchu/vákuu
 - možné aktivovanie bez hadík
- 7 volný diel**
 - pre montáž od dielca

► TECHNICKÉ ÚDAJE

Konštrukčná veľkosť	Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1	Pneumatický prenos energie [Počet]	Elektrický prenos energie
HWR2031	TK 31.5	4	voliteľný
HWR2040	TK 40	4	voliteľný
HWR2050	TK 50	8	voliteľný

► BLIŽŠIE INFORMÁCIE SÚ K DISPOZÍCII ONLINE



Všetky informácie jedným kliknutím: www.zimmer-group.com. Pomocou objednávacieho čísla želaného produktu nájdite údaje, nákresy a 3D modely k vašej konštrukčnej veľkosti. Rýchlo, prehľadne a vždy aktuálne.

MENIČ NÁSTROJOV


KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ HWR2050

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV




► Variabilná montážna poloha

Zobrazuje maximálnu manipulačnú hmotnosť v závislosti od zrýchlenia a ramena páky. Nenahrádza technický návrh.



► Sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu v zablokovanom stave pôsobiť na menič nástrojov.



Mr [Nm]	80
My [Nm]	70
Fa [N]	1600

► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



NAPÁJANIE



GVM5
Priame skrutkovania



PRIPOJENIA/OSTATNÉ



Energetické elementy a príslušenstvo pre menič nástrojov

Objednávacie č.
Prípojna príruba podla EN ISO 9409-1
Pneumatický prenos energie [Počet]
Prietok každého jedného prenášača
Elektrický prenos energie
Samozvernosť pri blokovanie
Blokovací zdvih [mm]
Opakovacia presnosť v Z [mm]
Opakovacia presnosť v X, Y [mm]
Menovitý prevádzkový tlak [bar]
Prevádzková teplota [°C]
Hmotnostný moment zotrvačnosti [kgcm ²]
Hmotnosť [kg]

► Technické údaje

HWR2050F

TK 50

8

150

voliteľný

mechanické

4

0,01

0,02

6

5 ... +80

0,86

0,23

HWR2050L

TK 50

8

150

voliteľný

mechanické

0,01

0,02


6

5 ... +80

0,67

0,11

- (1) Upevnenie (na strane robota)
- (4) integrované vzduchové vedenie
- (5) Upevnenie pre energetický element
- (8) Kolík / diera pre upevnenie na vystredenie
- (11) Upevnenie (na strane stroja)
- (35) Aktivácia blokovania
- (36) blokovací zdvih



ENERGETICKÉ ELEMENTY PRE MENIČE NÁSTROJOV TYPOVÉHO ROZMERU HWR2031 / HWR2040 / HWR2050

► SCHÉMA PRIPOJENIA

