ELEMENTI DI BLOCCAGGIO E FRENATURA | IDRAULICI

SERIE KBH

▶ VANTAGGI DEL PRODOTTO



- ampio assortimento prodotti per tutte le guide profilate in uso
- apertura senza energia (NO) chiude con pressione
- estremamente di lunga durata
 fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici

► IL PRODOTTO ADATTO ALLA VOSTRA APPLICAZIONE

POSSIBILITÀ D'IMPIEGO


- Serraggio banco macchina di centri di lavorazione con asportazione di trucioli
- Serraggio e frenatura di sistemi di movimentazione pesanti
- ► Freni

ULTERIORI <u>INFORMA</u>ZIONI Piastra distanziatrice

A seconda dell'altezza del carrello di guida (quota D) si deve ordinare anche una piastra distanziatrice come compensazione in altezza.

- Varianti speciali su richiesta es.
 - con collegamento idraulico supplementare (dall'alto, da davanti)
- ▶ Disponibile anche per le dimensioni della guida 85/100/125

► I VANTAGGI IN DETTAGLIO



- ① guida profilata
 disponibile per tutte le guide profilate in uso
- 2 Molla di ritorno
 - integrato a livello nelle ganasce
- 3 Elementi di bloccaggio e frenatura
 - pressati sulle superfici libere della guida profilata
- (4) Carcassa
- 5 Membrana
 - per la pressurizzazione
- 6 Raschiatore
 - può essere ordinato come opzione

► INFORMAZIONI SULLA SERIE

	▶ Dati tecnici
Serie	КВН
Dimensione guide	25-65 mm
Forza di tenuta	2200-46000 N
Pressione di esercizio nominale	100/150 [bar]
Pressione di esercizio mass.	110/160 [bar]
Accumulatore a molla	inesistente
Collegamento PLUS	No
Valore B10d	fino a 10 mio.
Cicli di frenata dinamici	fino a 2000
Azionamento	idraulici
Temperatura di esercizio	-10 +70 [°C]