

SIŁOWNIK PODNOSZĄCY


ROZMIAR HZ40

► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE



► Siły i momenty

Maksymalne pochłanianie sił i momentów przy obciążeniu statycznym.



► W ZAKRESIE DOSTAWY



2 [kawalek]
Element zaciskowy
KB8-28



2 [kawalek]
Amortyzatory przemysłowe PowerStop
PHE14X15NSDE-A



2 [kawalek]
Tuleja oporowa
DST01491

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE



ZASILANIE W ENERGIE



DRV1-8X6
Wychylny dławiący zawór zwrotny



DSV1-8
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa



DSV1-8E
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa z szybkim odpowietrzeniem



PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE



KAG500
Złącze wtykowe proste, przewód 5 m — gniazdo M8



KAW500
Złącze wtykowe kątowe, przewód 5 m — gniazdo M8



S8-G-3
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M8



S12-G-3
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M12



TECHNIKA SENSOROWA




NJ8-E2
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy — przewód 5 m



NJ8-E2S
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy — wtyk M8


Nr katalogowy	Dane techniczne	
	HZ40-50D2	HZ40-100D2
Skok [mm]	50	100
Siła nacisku [N]	720	720
Siła rozciągająca [N]	600	600
Przepust powietrza [Liczba]	2	2
Nominalne ciśnienie robocze [bar]	6	6
Temperatura robocza min. [°C]	5	5
Temperatura robocza maks. [°C]	+80	+80
Pojemność cylindra na cykl [cm³]	116	232
Masa [kg]	2	2.4
Wchylenie D przy Mr 5 N [mm]		0.5
Wchylenie D przy Mr 10 N [mm]	0.1	
Wchylenie D przy Mr 15 N [mm]		0.15
Wchylenie D przy Mr 70 N [mm]	0.5	
Zgięcie A przy My 60 N [mm]	0.05	0.1
Zgięcie A przy My 100 N [mm]	0.1	0.15



SIŁOWNIK PODNOSZĄCY

SERIA HZ

► ZALETY PRODUKTU



► Bezprzewodowy przepust powietrza

Eliminuje niezdefiniowane niekorzystne kontury oraz podatne na zużycie przewody miękkie i w ten sposób zwiększa bezpieczeństwo instalacji.

► Amortyzowana pozycja krańcowa

Za pomocą amortyzatorów PowerStop można delikatnie dojeżdżać do pozycji krańcowych, co zwiększa bezpieczeństwo procesu i żywotność instalacji.

► Bardzo wytrzymały


Dwa szlifowane i chromowane z utwardzeniem pręty prowadzące gwarantują dzięki swej wytrzymałości i długiej żywotności bezpieczny przebieg procesu.

► CECHY SERII

Rozmiar	
HZXX-XXxD2	
 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)	●
 Czujnik indukcyjny	●
 Amortyzacja Powerstop	●
 IP 40	●



► KORZYŚCI – W SZCZEGÓŁACH



- ① **Zintegrowany przepust powietrza**
 - Do bezprzewodowego przeprowadzania sprężonego powietrza
- ② **Doprowadzanie energii**
 - możliwe z kilku stron
- ③ **Mocowanie i pozycjonowanie**
 - Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
- ④ **Element zaciskowy**
 - Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
- ⑤ **Napęd**
 - Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu
- ⑥ **Opatentowane, hydrauliczne amortyzatory**
 - Regulowana amortyzacja w pozycji krańcowej
- ⑦ **Kołnierz montażowy**
 - Do podłączenia do indywidualnej aplikacji klienta
- ⑧ **Dwa pręty prowadzące**
 - Duże pochłanianie sił i momentu

► DANE TECHNICZNE

Rozmiar	Skok [mm]	Siła nacisku [N]	Siła rozciągająca [N]	Masa [kg]	Klasa IP
HZ40	50 - 100	720	600	0,1 - 0,15	IP40

► WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ W INTERNECIE.



Wszystkie informacje za jednym kliknięciem: www.zimmer-group.com. Na podstawie numeru katalogowego pożądanego produktu można znaleźć dane, rysunki, modele 3D i instrukcje obsługi szukanego rozmiaru. Szybki dostęp do zawsze aktualnych i przejrzystych informacji.