


# ELEMENT ZACISKOWY | HYDRAULICZNA


## KBH3512FS1A

### ► ZALETY PRODUKTU



- **Szeroki asortyment**  
do wszystkich popularnych przewodnic szynowych profilowych
- **otwieranie bez wykorzystania energii (NO)**  
zamykanie za pomocą ciśnienia
- **Wyjątkowa trwałość**  
10 mln cykli zaciskania statycznego

### ► DANE TECHNICZNE



- ① **Prowadnica szynowa profilowa**  
- Do wszystkich popularnych przewodnic szynowych profilowych
- ② **Sprężyna powrotna**  
- wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe
- ③ **Szczęki zaciskowe i hamujące**  
- dociskane do powierzchni dociskowych przewodnicy szynowej profilowej
- ④ **Obudowa**
- ⑤ **Membrana**  
- poddawana ciśnieniu
- ⑥ **Zgarniacz**  
- Można zamówić dodatkowo

### ► INFORMACJE O PRODUKTACH


#### MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA

- **Zaciski do stołów maszynowych centrów obróbkowych do obróbki ciężkiej**
- **Zaciskanie i hamowanie w ciężkich systemach obsługowych**
- **Hamowanie**

#### DODATKOWE INFORMACJE

- **Płyta dystansowa**  
Zależnie od wysokości wózka prowadzącego (wymiar D) należy dodatkowo zamówić płytę dystansową do wyrównania wysokości.
- **Warianty niestandardowe na zamówienie, np.**  
Z dodatkowym przyłączem hydraulicznym (u góry, z przodu)
- **Dostępne również dla rozmiaru szyny 85/100/125**

## ► RYSUNKI TECHNICZNE



Ⓑ Zamknięcie połączenia (możliwe po obu stronach, konieczne tylko jedno połączenie)



## ► DANE TECHNICZNE

| Nr katalogowy                                  | KBH3512FS1A                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Obsługa                                        | hydrauliczna                                 |
| Siła utrzymująca [N]                           | 5700                                         |
| teoretyczna siła utrzymująca ( $\mu=0,1$ ) [N] | 7125                                         |
| Przyłącze PLUS, możliwe                        | Nie                                          |
| Ciśnienie robocze [bar]                        | 5 ... 160                                    |
| Nominalne ciśnienie robocze [bar]              | 150.0                                        |
| Wartość B10d                                   | 10000000                                     |
| Dokładność pozycjonowania +/- [mm]             | 0,02                                         |
| Czas otwierania [s]                            | 0.06                                         |
| Czas zamykania [s]                             | 0.1                                          |
| Temperatura robocza [°C]                       | -10 ... +70                                  |
| Masa [kg]                                      | 2.8                                          |
| Funkcja                                        | zacziskanie i hamowanie                      |
| Stan                                           | NO (Normally Open) Otwieranie bezciśnieniowe |
| Kierunek montażu                               | od przodu                                    |
| Zgarniacz                                      | tak                                          |
| Chłonność [cm³]                                | 1                                            |
| Dopuszczenia                                   | LABS / REACH / RoHS                          |

Rysunek ma charakter schematyczny. Tolerancje ogólne zgodnie z DIN ISO 2768 T14/T2-H. Krawędzie zgodnie z ISO 13715. Można użyć powierzchni oporowej po obu stronach. Należy użyć środkowych otworów mocujących. Element nie ma właściwości przewodzących. Konieczne jest zewnętrzne przewodzenie. Siła trzymania to maksymalna siła, jaką można wywierać w kierunku osiowym. Każdy element zaciskowy i hamulcowy jest testowany przed dostawą pod kątem określonych sił trzymania na hartowanej stalowej szynie z lekko naoliwioną warstwą smarującą (ISO-VG 68) w ramach 100% kontroli. Używanie innych środków smarnych lub powłok szyn może mieć wpływ na współczynnik tarcia. Przed uruchomieniem należy przeczytać instrukcję obsługi. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach dalszego rozwoju. Aktualne i dodatkowe dane można znaleźć w Internecie oraz w instrukcji obsługi na stronie [www.zimmer-group.com](http://www.zimmer-group.com).