



ZAWORY, ZŁĄCZA SKRĘCANE, AKCESORIA

WKŁADY SZCZEK

► SERIA DG – GUMOWE ELEMENTY DOCISKOWE



- Dostępne w różnych wersjach
- Jednostka opakowania zawiera 6 szt.





Nr katalogowy	Dane techniczne							
	DG6	DG6SI	DG10	DG10SI	DG16	DG16SI	DG20	DG20SI
Ø d1 [mm]	6m6	6m6	10m6	10m6	16m6	16m6	20m6	20m6
Wymiar L1 [mm]	5	5	5	5	5	5	5	5
Wymiar L2 [mm]	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Materiał	NBR	Silikon	NBR	Silikon	NBR	Silikon	NBR	Silikon
Kolor	Czarne	Niebieskie	Czarne	Niebieskie	Czarne	Niebieskie	Czarne	Niebieskie
Odporność na temperaturę do maks. [°C]	120	200	120	200	120	200	120	200
Twardość w skali Shore'a	65 +/- 3	60 +/- 5	65 +/- 3	60 +/- 5	65 +/- 3	60 +/- 5	65 +/- 3	60 +/- 5
Zezwolenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

► SERIA GR – ELEMENTY DOCISKOWE ZE STOPU TWARDEGO



- Dostępne w różnych wersjach




Nr katalogowy	Dane techniczne				
	GR4	GR4A	GR4C	GR5	GR6
Ø d1 [mm]	12,7	12,7	12,7	15,8	19
Ø d2 [mm]	M6	M6	M6	M6	M6
Ø d3 [mm]	9.5	9.5	9.5	12.7	15.8
Wymiar L1 [mm]	9.5	12.7	16.5	9.5	9.5
Wymiar L2 [mm]	8.7	11.9	15.8	8.7	8.7
Zezwolenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS



► SERIA GR – ELEMENTY DOCISKOWE ZE STOPU TWARDEGO



► Dostępne w różnych wersjach



Nr katalogowy

Ø d2 [mm]

Wymiar L1 [mm]

Wymiar L2 [mm]

Wymiar L3 [mm]

Wymiar L4 [mm]

Zezwolenia

► Dane techniczne

SG4

M6

12.7

10.3

9.5


8.7

LABS / REACH / RoHS

► SERIA J – WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI, RUCHOME ELEMENTY DOCISKOWE ZE STALI



► Dostępne w różnych wersjach



Nr katalogowy

Ø d1 [mm]

Ø d2 [mm]

Ø d3 [mm]

Wymiar L1 [mm]

Zezwolenia

► Dane techniczne

J712

12n6

M3

7

10

LABS / REACH / RoHS

J718

18n6

M4

10

16

LABS / REACH / RoHS

J728

28n6

M5

20

25


LABS / REACH / RoHS




ZAWORY, ZŁĄCZA SKRĘCANE, AKCESORIA

WKŁADY SZCZEK

► SERIA GU – SZCZĘKI GUMOWE



- Dostępne w różnych wersjach
- GU1: Szczeka podstawowa z wypustkami wciąganyymi
- Otwory do mocowania wypustek wciąganych – 4,5 mm



Nr katalogowy

Wytrzymałość DIN 53504 min. [N/mm²]

Materiał

Kolor

Odporność na temperaturę do maks. [°C]

Twardość w skali Shore'a

Zezwolenia

► Dane techniczne

GU1

10

NBR

Czarne

120

65 +/- 3

LABS / REACH / RoHS

GU1SI

10

Silikon


Niebieskie

200


60 +/- 5

LABS / REACH / RoHS

► SERIA GU – SZCZĘKI GUMOWE



- Dostępne w różnych wersjach
- Szczeka gumowa z płytką podstawną z aluminium



Nr katalogowy

Wytrzymałość DIN 53504 min. [N/mm²]

Materiał

Kolor

Odporność na temperaturę do maks. [°C]

Twardość w skali Shore'a

Zezwolenia

► Dane techniczne

GU2

10

NBR

Czarne

120

65 +/- 3

LABS / REACH / RoHS

GU2SI

10

Silikon


Niebieskie

200


60 +/- 5

LABS / REACH / RoHS

► SERIA GU – SZCZĘKI GUMOWE



- Dostępne w różnych wersjach
- Szczeka gumowa z płytką podstawną z aluminium



Nr katalogowy

Wytrzymałość DIN 53504 min. [N/mm²]

Materiał

Kolor

Odporność na temperaturę do maks. [°C]

Twardość w skali Shore'a

Zezwolenia

► Dane techniczne

GU2G

10

NBR

Czarne

120

65 +/- 3

LABS / REACH / RoHS

GU2GSI

10

Silikon

Niebieskie

200

60 +/- 5

LABS / REACH / RoHS



► SERIA KF – GUMOWA FOLIA KLEJĄCA



- Z gładką powierzchnią lub z wypustkami
- Dopasowuje się optymalnie do kształtu szczęki chwytającej
- Do uzyskania idealnych wartości tarcia oraz wyrównania niewielkich tolerancji przy chwytaniu kilku elementów
- Działa odpychająco na kleiste materiały.

Nr katalogowy

	KF50G	KF50N
Wielkość [mm]	500 x 100	500 x 100
Materiał	Impregnowana tkanina bawełniana ze specjalnym pokryciem	Impregnowana tkanina bawełniana ze specjalnym pokryciem
Powierzchnia	Gładka	Z wypustkami
Grubość materiału [mm]	0.48	0.48
Maks. dopuszczalna temperatura [°C]	+60 (krótkotrwale do 100°C)	+60 (krótkotrwale do 100°C)
Odporność na rozerwanie	0.9	0.9
Siła klejąca	22	22
Zezwolenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

► Dane techniczne

► SERIA BGM – MASA PLASTYCZNA



- Możliwość utworzenia w kilka kroków zindywidualizowanych szczęk chwytających
- Twarda jak metal; dzięki wypełnieniu silikonowemu nadaje się do najdelikatniejszych elementów.
- Wystarczy do ok. 10 miseczek do szczęk średniej wielkości.

Nr katalogowy


	BGM-H	BGM-W
Wersja	Masa plastyczna	Mieszanka silikonowa
Zezwolenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

► Dane techniczne

► SERIA BN – MISECZKI DO SZCZĘK NA MASĘ PLASTYCZNĄ



- Miseczki do szczęk w różnych wielkościach do masy plastycznej BGM



Nr katalogowy

	BN8	BN12	BN16	BN20
Ø d1 [mm]	6	10	16	20
Ø d2 [mm]	M3	M4	M5	M6
Ø d3 [mm]	5	9	15	19
Wymiar L1 [mm]	8	12	16	20
Wymiar L2 [mm]	4	6	8	10
Zezwolenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

► Dane techniczne



ZAWORY, ZŁĄCZA SKRĘCANE, AKCESORIA

WKŁADY SZCZEK

► SERIA GU800 — GUMA DO ODLEWÓW



- Do skomplikowanych szczęk chwytnych z otworami, uszczelkami i powłokami walca
- Do napraw taśmociągów, opon z pełnej gumy, rolek transportowych, rur, ochrony maszyn przed drganiami, izolacji

Nr katalogowy

Proporcje mieszania
Twardość w skali Shore'a po utwardzeniu (ISO 868)
Gęstość
Wytrzymałość na rozciąganie (ISO 37) [N/mm ²]
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 37)
Wytrzymałość na dalsze rozrywanie (DIN 53356)
Dopuszczalny zakres temperatury [°C]
Zezwolenia

► Dane techniczne

GU800
100:80
80
1.00
8 MPA
600
15
-60 ... +90
LABS / REACH / RoHS

