


夹紧元件 | 油压

KWH2502BS1A

► 产品优点



- **广泛的产品种类**
适用于所有常见的成型导轨
- **无能量打开 (NO)**
压力关闭
- **极耐用**
1000 万次静态夹紧循环

► 技术详情



- ① **成型导轨**
 - 适用于所有常见的成型导轨
- ② **复位弹簧**
 - 根据形状嵌入钳口中
- ③ **钳口**
 - 压在成型导轨的自由面上
- ④ **外壳**
- ⑤ **膜片**
 - 可施加高达
- ⑥ **刮擦器**
 - 可选购

► 产品相关信息



应用
场景

- **重加工中心的机床工作台上夹紧难于切削的工件**
- **夹紧较重的夹持装运系统**

其他
信息

- **间隔板**
视导向车高度(尺寸 D)不同,须额外订购一个转接板用于平衡高度。
- **可根据需要提供特殊款式,例如**
带附加液压接口(上方、前方)

技术图纸



技术数据

订购编号	KWH2502BS1A
操作	油压
保持力 [N]	2200
理论保持力 ($\mu=0.1$) [N]	2750
PLUS 接口可行	否
操作气压 [bar]	5 ... 110.0
额定操作气压 [bar]	100.0
B10d值	10000000
定位精度 +/- [mm]	0.02
张开时间 [s]	0.05
闭合时间 [s]	0.1
操作温度 [°C]	-10 ... +70
重量 [kg]	1.1
功能	钳制
情况	NO (Normally Open) 在无压状态下打开
安装方向	从前方
刮擦器	是
排量 [cm³]	1
认证	LABS / REACH / RoHS

示意图。一般公差符合 DIN ISO 2768 T1-T2-H。倒角符合 ISO 13715。可以使用两侧的定位面。必须使用中间的固定孔。元件不提供导向特性。必须在外部进行导向。保持力是指可沿轴向施加的最大作用力。每个夹紧元件和制动元件都要在交货前进行 100% 检查。涂上薄薄一层润滑油 (ISO-VG 68) 以规定的保持力在硬化钢导轨上进行测试。使用其他润滑剂或钢导轨涂层可能会影响摩擦系数。在调试之前要注意操作说明书。保留在进一步开发过程中进行技术变更的权利。可通过 www.zimmer-group.com 检索网上和操作说明书中的最新数据和其他数据。