


ELEMENTY ZACISKOWE I HAMUJĄCE | HYDRAULICZNA SERIA LBHS

► ZALETY PRODUKTU



► Szeroki asortyment

do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych

► Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)

przez naprężenie własne

► Pakiet siłowy

Do 0,5 miliona cykli zaciskania statycznego

► Element zabezpieczający

pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii

► Maksymalna elastyczność

Dodatkowe połączenie hydrauliczne od góry

► PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA


- Precyzyjne pozycjonowanie przy maksymalnej sztywności
- Zaciskanie w aplikacjach pomiarowych
- Zaciskanie i hamowanie w ciężkich systemach obsługowych
- Hamowanie w sytuacjach awaryjnych
- Zaciskanie przy spadku ciśnienia

DODATKOWE INFORMACJE

► Płyta dystansowa

Zależnie od wysokości wózka prowadzącego (wymiar D) należy dodatkowo zamówić płytę dystansową do wyrównania wysokości.

► KORZYŚCI — W SZCZEGÓŁACH



- ① **Prowadnica szynowa profilowa**
 - Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
- ② **Budowa - podzespół funkcyjny**
 - Wytwarzanie siły zacisku poprzez naprężenie materiału
 - wąska i niska konstrukcja
- ③ **Kontur elektrodrążony**
 - służy do otwierania elementu pod ciśnieniem
- ④ **Szczęki zaciskowe i hamujące**
 - dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
- ⑤ **Płyty uszczelniające**
 - do obustronnego podłączenia przewodów hydraulicznych
- ⑥ **Zgarniacz**
 - opcjonalnie z końcówką artykułu „A”

► INFORMACJE O SERII

Seria	► Dane techniczne
	LBHS
Rozmiar szyny	20-65 mm
Ciśnienie robocze min.	120 [bar]
Ciśnienie robocze maks.	130 [bar]
Akumulator sprężynowy	obecny
Przyłącze PLUS	Nie
Wartość B10d	do 500 000
Dynamiczne cykle hamowania	do 500
Obsługa	hydrauliczna
Temperatura robocza	-10 ... +70 [°C]