내부 그리퍼 시리즈 LG1000

▶ 제품의 장점



▶ 개별적으로 조절 가능

이러한 그리퍼 구조는 원통형 그립핑 표면뿐만 아니라 원추형 및 정방형 그립핑 표면도 확실하게 파지할 수 있도록 합니다.

▶ 통합된 공기 또는 진공 관통부

예를 들어 부품의 밀봉력 검사, 공기 배출 또는 진공화 와 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

▶ 실리콘 막에 의한 표면 보호

실리콘 막은 매우 큰 그리퍼 지름 영역 덮고, 그와 더불 어 손상을 최대로 보호합니다.

▶ 시리즈 특징

설비 크기	버전	
LG10XX	-01SI	-02SI
축 방향 에너지 공급부	•	
방사 방향 에너지 공급부, 관통 보어		•
정비가 필요 없음	•	•
IP 54 IP54	•	•



▶ 용도 명세

버전-01




① 에너지 공급

- 축 방향(버전-01) 또는 방사 방향(버전-02)
- 2 고정 및 위치 설정
 - 끼워 맞춤 방식을 이용, 스레드 및 잠금 너트
- ③ 견고, 경량 하우징
 - 견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
- 4 고무막을 이용한 직접 그립핑
 - 높은 마찰 계수에 의한 높은 유지력
 - 배기 시 재설정
- 5 관통 보어
 - 공작물 냉각 또는 밀봉력 검사를 위한 압축 공기 또는 진공 연결(Version-02)

버전-02



▶ 슬라이딩력 도표




내부 그리퍼 설비 크기 LG1008

▶ 제품 규격



▶ 슬라이딩력 도표



▶ 부품 권장



에너지 공급



에너지 공급



GVM3 나사고정-그로밋



WVM5 각-선회-나사 체결부



GVM5 직선-나사 체결부



연결/기타



WVM3 나사고정-각-그로밋



DAL02350

	▶ 기술 데이터	
주문번호	LG1008-01SI	LG1008-02SI
전체 스트로크 [Ø] [mm]	2.5	2.5
최소 그리퍼 지름 [mm]	8.0	8.0
최대 그리퍼 지름 [mm]	10.5	10.5
최대 슬라이딩력 [N]	53	53
전진 시간 / 후퇴 시간 [s]	0.2	0.2
최소 작동 압력 [bar]	4	4
최대 작동 압력 [bar]	6	6
정격 작동 압력 [bar]	6	6
최소 작동온도 [°C]	5	5
최대 작동온도 [°C]	+80	+80
사이클 당 실린더 부피 [cm³]	0.7	0.7
IEC 60529 준거 보호방식	IP54	IP54
무게 [kg]	0.028	0.028

