

# 클램핑 요소 | 공압식


## LKP2505AS2-A

### ▶ 제품의 장점



- ▶ **폭 넓은 제품 라인**  
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
- ▶ **정상 열림 (NO)**  
압력으로 닫힘
- ▶ **우수한 사용 수명**  
5 백만 정적 클램핑 주기
- ▶ **폭이 좁고 낮은 구조적 형상**  
U 자 모양 피스톤 사용을 통해
- ▶ **유연성 극대화**

### ▶ 기술 세부 사항



- ① **프로파일 레일 가이드**  
- 모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
- ② **웨지 기어**  
- 피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
- ③ **클램핑 조**  
- 프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
- ④ **폭이 좁은 하우징**
- ⑤ **공압 피스톤**  
- 피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴

### ▶ 제품에 대한 정보


적용  
가능성

- ▶ 기계 테이블 클램프
- ▶ 축 위치 설정
- ▶ 휴지기 수직 축 위치 설정

추가  
정보


- ▶ **스페이서 플레이트**  
가이드 캐리지(치수 D) 높이에 따라 높이 조정용 스페이서 플레이트를 추가 주문할 수 있습니다.
- ▶ **요청 시 특수 버전 제작 가능, 예:**  
스테인리스 스틸로 이루어짐

## ▶ 기술 도면



통풍구 필터(단면)

- Ⓐ 연결 대체 배기
- Ⓑ 공기 연결(닫기)
- Ⓒ 연결 또는 닫기



## ▶ 기술 데이터

| 주문번호                      | LKP2505AS2-A             |
|---------------------------|--------------------------|
| 작동                        | 공압식                      |
| 유지력 [N]                   | 1100                     |
| 이론적 유지력 ( $\mu=0,1$ ) [N] | 1,375                    |
| 플러스 연결 가능                 | 아니요                      |
| 작동 압력 [bar]               | 2 ... 6.5                |
| 정격 작동 압력 [bar]            | 6                        |
| B10d 값                    | 5,000,000                |
| 위치 정확도 +/- [mm]           | 0,02                     |
| 개방 시간 [s]                 | 0.045                    |
| 폐쇄 시간 [s]                 | 0.015                    |
| 작동 온도 [°C]                | -10 ... +70              |
| 무게 [kg]                   | 0.33                     |
| 기능                        | 클램핑                      |
| 상태                        | NO (Normally Open) 정상 열림 |
| 장착 방향                     | 정면에서                     |
| 사이클 당 실린더 부피 [cm³]        | 5                        |
| 연결부 종류                    | 앞면의 실                    |
| 인증                        | LABS / REACH / RoHS      |

개략도, DIN ISO 2768 T14/T2-H에 따른 일반 공차, 모서리는 ISO 13715를 따름, 요소가 가이드 특성을 제공하지 않습니다. 가이드는 외부에서 이루어집니다. 유지력은 축 방향으로 최대로 가해질 수 있는 힘입니다. 모든 클램핑 및 제동 요소는 출고 전 약간의 오일 윤활층(ISO-VG-68)이 있는 경화 강철 레일에서 지정된 유지력에 대해 100% 점검됩니다. 다른 윤활제 또는 레일 코팅을 사용할 경우 마찰값에 영향을 미칠 수 있습니다. 시운전 전 사용 설명서에 유의해야 합니다. 추가 개발의 일환으로 기술적인 변경이 있을 수 있습니다. 최신 및 기타 데이터는 온라인으로 [www.zimmer-group.com](http://www.zimmer-group.com)의 사용 설명서에서 불러올 수 있습니다.