MATCH - MODULE ROBOT


LWR50F-15-04-A

> SPÉCIFICATIONS PRODUIT



M⊘TCH

Structure verticale avec force de maintien centrée




Forces et couples

Affichage des forces et couples statiques



Mr [Nm]	20
My [Nm]	40
Fa [N]	500

Structure horizontale avec force de maintien centrée



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



COMPOSANTS DES PINCES



LWR50L-02-00001-A



RACCORDS / AUTRES



CSTE01483

Conduite de raccordement droite 5 m - douille M12



LWR50L-03-00001-A MATCH - Pinces



KAG500IL

Connecteur enfichable droit 5 m - prise, fiche M12



LWR50L-22-00001-A MATCH - Pinces



SCM-C-00-00-A

Smart Communication Module



LWR50L-23-00002-A MATCH - Pinces



WVM7 Raccord orientable



ZUB123084 Soulagement de la tension

	Caractéristiques techniques
N° de commande	LWR50F-15-04-A
Pour type de robot	ABB IRB1100
Commande	IO-Link
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1	TK 31,5
Poids de manutention max. [kg]	25
Câble de raccordement	Prise, M12, 12 pôles
Course de verrouillage [mm]	1
Transfert électrique de l'énergie	intégrée
Transfert pneumatique de l'énergie	intégrée
Force de serrage [N]	50
Force de desserrage [N]	0
Précision de répétition en X, Y [mm]	0.05
Précision de répétition en Z [mm]	0.05
Déport max. de l'axe au couplage en X, Y [mm]	1.0
Température de service [°C]	5 +60
Durée de vie en cycles	100000
Protection de IEC 60529	IP40
Poids [kg]	0.4

