

PINZAS PARALELAS DE GRAN RECORRIDO


LWR50L-02-00002-A

► ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO




MOTCH

► Gráfico de fuerzas



► Fuerzas y momentos

Muestra fuerzas y momentos estáticos



Mr_L [Nm]	20	Mr [Nm]	35
My_L [Nm]	40	Mx [Nm]	35
Fa_L [N]	500	My [Nm]	35
		Fa [N]	500

► Datos técnicos

LWR50L-02-00002-A

Referencia	LWR50L-02-00002-A
Datos generales	
Diseño MRK según ISO/TS 15066	Sí
Accionamiento	IO-Link
Temperatura de servicio [°C]	5 ... +50
Homologaciones	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529	IP40
Peso [kg]	1.6
Datos específicos del cambiador de herramientas	
Pasos eléctricos	integrada
Carrera de enclavamiento [mm]	1
Precisión de repetición en X, Y [mm]	0.05
Precisión de repetición en Z [mm]	0.05
Fuerza de apriete [N]	50
Fuerza de desacople [N]	0
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y [mm]	1.0
Datos específicos de la pinza	
Apto para la serie	LWR50F-xx-03/04/05
Forma HRC	colaborativa
Gestión de cables	interna
Tipo de unidad	eléctricas
Detección de la posición integrada	sí
Carrera por mordaza [mm]	60
Carrera por mordaza, regulable [mm]	60
Fuerza de agarre mín. [N]	20
Fuerza de agarre nominal [N]	180
Fuerza de agarre según ISO/TS 15066 [N]	<140
Sincronización [s]	0.125
Peso propio del dedo montado máx. [kg]	0.3
Longitud de los dedos máx. [mm]	80
Velocidad de agarre por mordaza máx. [mm/s]	30
Velocidad de posicionamiento por mordaza máx. [mm/s]	60
Precisión de repetición +/- [mm]	0.05
Tensión [V]	24
Consumo de corriente max. [A]	0.8
Trayecto de arranque mínimo por mordaza [mm]	2

▶ ACCESORIOS RECOMENDADOS



CONEXIONES/OTROS



ALWR1-50-A
MATCH - Estación de reposo

▶ ACCESORIOS RECOMENDADOS ESTACIÓN DE REPOSO



NJ5-E2SK-01
Detector inductivo cable 0,3 m - Conector M8

