

MATCH - MODULO ROBOT


LWR50F-22-01-A

► SPECIFICHE PRODOTTO




MATCH

► Montaggio verticale con forza di tenuta centrata




► Forze e momenti

Mostra le forze e i momenti statici



Mr [Nm]	20
My [Nm]	40
Fa [N]	500

► Montaggio orizzontale con forza di tenuta centrata



► ACCESSORI CONSIGLIATI



COMPONENTI DI PRESA



LWR50L-03-00002-A
MATCH - Pinze



LWR50L-23-00006-A
MATCH - Pinze



COLLEGAMENTI/ALTRO



WVM7
Raccordo filettato angolare

Numero d'ordine	Dati tecnici
	LWR50F-22-01-A
Adatto per tipo di robot	ABB CRB 1100 SWIFTI
Comando	I/O digitale
Logica IO	PNP
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1	TK 40
Peso maneggiabile max. [kg]	25
Cavo di collegamento	Spina, M12, a 12 poli
Corsa di serraggio [mm]	1
Alimentazione elettrica	integrato
Alimentazione pneumatica	integrato
Forza di serraggio [N]	50
Forza di distacco [N]	0
Ripetibilità nell'asse X e Y [mm]	0.05
Ripetibilità nell'asse Z [mm]	0.05
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y [mm]	1.0
Temperatura di esercizio [°C]	5 ... +60
Vita di servizio in cicli	100000
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP40
Peso [kg]	0.41

- ① Fissaggio (lato robot)
- ② Alimentazione di energia
- ④ passaggio aria
- ⑤1 messa a terra
- ⑤2 Connect-LED/Freedrive (specifico per i robot)

