

PINZE PARALLELE A DUE GANASCE

LWR50L-23-00008-A


► SPECIFICHE PRODOTTO



MOTCH


► Diagramma forza di presa

Indica la somma aritmetica delle singole forze che agiscono sulle ganasce in funzione della lunghezza delle ganasce



► Forze e momenti

Mostra le forze e i momenti statici



Mr_L [Nm]	20	Mr [Nm]	28
My_L [Nm]	40	Mx [Nm]	28
Fa_L [N]	500	My [Nm]	20
		Fa [N]	450

► Dati tecnici

LWR50L-23-00008-A

Numero d'ordine

Dati generali

Comando	I/O
Temperatura di esercizio [°C]	5 ... +60
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP40
Peso [kg]	1.4

Dati specifici del cambio utensili

Alimentazione elettrica	integrato
Corsa di serraggio [mm]	1
Ripetibilità nell'asse X e Y [mm]	0.05
Ripetibilità nell'asse Z [mm]	0.05
Forza di serraggio [N]	50
Forza di distacco [N]	0
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y [mm]	1.0

Dati specifici della pinza

Adatto per la serie	LWR50F-xx-01/02
Rilevamento della posizione integrato	analogico 0 ... 10 V
Gestione dei cavi	esterna
Tipo di Azionamento	elettriche
Corsa per ganasca [mm]	16
Mantenimento della forza di presa	meccanico
Forza di presa in chiusura (regolabile) mass. [N]	500
Forza di presa in apertura (regolabile) mass [N]	500
Tempo di chiusura [s]	0.30
Tempo di apertura [s]	0.30
Tempo di azionamento [s]	0.055
Peso proprio della ganasca montata max. [kg]	0.21
Lunghezza ganasca mass. [mm]	120
Ripetibilità +/- [mm]	0.02
Tensione [V]	24
Corrente assorbita mass. [A]	2
Percorso minimo per ganasca [mm]	0.5

▶ ACCESSORI CONSIGLIATI



COLLEGAMENTI/ALTRO



ALWR1-50-A
MATCH - Deposito

▶ ACCESSORI CONSIGLIATI PER DEPOSITO



NJ5-E2SK-01
Sensori induttivi cavi 0,3 m - connettore M8

