

2조 평행 그리퍼

LWR50L-23-00008-A


▶ 제품 규격



MATCH


▶ 파지력 다이어그램

그리퍼 핑거 길이에 따라 그리퍼 조에서 발생하는 파지력의 합계를 보여줍니다.



▶ 힘 및 모멘트

정적 힘 및 모멘트 보임



Mr_L [Nm]	20	Mr [Nm]	28
My_L [Nm]	40	Mx [Nm]	28
Fa_L [N]	500	My [Nm]	20
		Fa [N]	450

주문번호		▶ 기술 데이터	
일반 데이터		LWR50L-23-00008-A	
제어	I/O		
작동 온도 [°C]	5 ... +60		
IEC 60529 준거 보호방식	IP40		
무게 [kg]	1.4		
공구 교환기 관련 데이터			
전기 에너지 전달	통합		
잠금 스트로크 [mm]	1		
X, Y 반복정밀도 [mm]	0.05		
Z 반복정밀도 [mm]	0.05		
조임력 [N]	50		
해제력 [N]	0		
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 [mm]	1.0		
그리퍼 관련 데이터			
시리즈에 적합	LWR50F-xx-01/02		
통합된 위치 검출	아날로그 0 ~ 10V		
케이블 가이드	외장		
동력종류	전동식		
조당 스트로크 [mm]	16		
파지력 안전 장치	기계식		
폐쇄 시 최대 파지력(조절 가능) [N]	500		
개방 시 최대 파지력(조절 가능) [N]	500		
폐쇄 시간 [s]	0.30		
개방 시간 [s]	0.30		
제어 시간 [s]	0.055		
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 [kg]	0.21		
그리퍼 조 최대 길이 [mm]	120		
반복정밀도 +/- [mm]	0.02		
전압 [V]	24		
최대 소비 전력 [A]	2		
그리퍼 조 하나당 최소 접근 거리 [mm]	0.5		

▶ 부품 권장



연결/기타



ALWR1-50-A
MATCH - 스토리지 스테이션

▶ 액세서리 권장 스토리지 스테이션



NJ5-E2SK-01
직선 케이블 0.3 m - 소켓 M8 플러그 연결

