

# MAGNETGREIFER

## LWR50L-26-00001-A


### ► PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



**MATCH**

#### ► Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente



Mr_L [Nm]	20
My_L [Nm]	40
Fa_L [N]	500

► Technische Daten	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>LWR50L-26-00001-A</b>
<b>Allgemeine Daten</b>	
Betriebstemperatur [°C]	5 ... +80
Schutzart nach IEC 60529	IP40
Gewicht [kg]	0,44
<b>Werkzeugwechlerspezifische Daten</b>	
Energieübertragung pneumatisch	integriert
Verriegelungshub [mm]	1
Wiederholgenauigkeit in X, Y [mm]	0,05
Wiederholgenauigkeit in Z [mm]	0,05
Anzugskraft [N]	50
Lösekraft [N]	0
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y [mm]	1,0
<b>Greiferspezifische Daten</b>	
Passend für Serie	LWR50F
Haftkraft max. [N]	27
Betriebsdruck min. [bar]	3
Betriebsdruck max. [bar]	8
Zylindervolumen pro Zyklus [cm <sup>3</sup> ]	3,5

## ▶ ZUBEHÖREMPFEHLUNG



### ANSCHLÜSSE / SONSTIGES



**ALWR1-50-A**  
MATCH - Ablagestation

## ▶ ZUBEHÖREMPFEHLUNG ABLAGESTATION



**NJ5-E2SK-01**  
Induktiver Näherungsschalter Kabel 0,3 m - Stecker M8

- ② Energieversorgung
- ②③ Filter
- ④⑨ Erdung

