

# PINCE MAGNÉTIQUE

## LWR50L-26-00001-A


### ► SPÉCIFICATIONS PRODUIT



**MATCH**

#### ► Forces et couples

Affichage des forces et couples statiques



Mr_L [Nm]	20
My_L [Nm]	40
Fa_L [N]	500

#### ► Caractéristiques techniques

**LWR50L-26-00001-A**

#### N° de commande

#### Caractéristiques générales

Température de service [°C]	5 ... +80
Protection de IEC 60529	IP40
Poids [kg]	0.44

#### Données spécifiques au changeur d'outils

Transfert pneumatique de l'énergie	intégrée
Course de verrouillage [mm]	1
Précision de répétition en X, Y [mm]	0.05
Précision de répétition en Z [mm]	0.05
Force de serrage [N]	50
Force de desserrage [N]	0
Déport max. de l'axe au couplage en X, Y [mm]	1.0

#### Données spécifiques au préhenseur

Adapté aux séries	LWR50F
Force d'adhésion max. [N]	27
Pression de service min. [bar]	3
Pression de service max. [bar]	8
Volume du vérin par cycle [cm <sup>3</sup> ]	3.5

## ▶ ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



### RACCORDS / AUTRES



**ALWR1-50-A**  
Match - Magasins

## ▶ ACCESSOIRES RECOMMANDÉS MAGASINS



**NJ5-E2SK-01**  
Détecteur de proximité inductif Câble 0,3 m - Fiche M8

- ② Alimentation en énergie
- ②③ Filtre
- ④⑨ Mise à la terre

