

# MAGNETGREIFER

## LWR50L-26-00002-A


### ► PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



**MATCH**

#### ► Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente



$Mr\_L$ [Nm]	20
$My\_L$ [Nm]	40
$Fa\_L$ [N]	500

#### ► Technische Daten

**LWR50L-26-00002-A**

Bestell-Nr.	
<b>Allgemeine Daten</b>	
Betriebstemperatur [°C]	5 ... +80
Schutzart nach IEC 60529	IP40
Gewicht [kg]	0,6
<b>Werkzeugwechlerspezifische Daten</b>	
Energieübertragung pneumatisch	integriert
Verriegelungshub [mm]	1
Wiederholgenauigkeit in X, Y [mm]	0,05
Wiederholgenauigkeit in Z [mm]	0,05
Anzugskraft [N]	50
Lösekraft [N]	0
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y [mm]	1,0
<b>Greiferspezifische Daten</b>	
Passend für Serie	LWR50F
Haftkraft max. [N]	65
Betriebsdruck min. [bar]	3
Betriebsdruck max. [bar]	8
Zylindervolumen pro Zyklus [cm <sup>3</sup> ]	9

## ▶ ZUBEHÖREMPFEHLUNG



### ANSCHLÜSSE / SONSTIGES



**ALWR1-50-A**  
Match - Ablagestation

## ▶ ZUBEHÖREMPFEHLUNG ABLAGESTATION



**NJ5-E2SK-01**  
Induktiver Näherungsschalter Kabel 0,3 m - Stecker M8

- ② Energieversorgung
- ②③ Filter
- ④⑨ Erdung

