MAGNETGREIFER

LWR50L-26-00002-A

▶ PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente



Mr_L [Nm]	20
My_L [Nm]	40
Fa L [N]	500

	Technische Daten
Bestell-Nr.	LWR50L-26-00002-A
Allgemeine Daten	
Betriebstemperatur [°C]	5 +80
Schutzart nach IEC 60529	IP40
Gewicht [kg]	0,6
Werkzeugwechslerspezifische Daten	
Energieübertragung pneumatisch	integriert
Verriegelungshub [mm]	1
Wiederholgenauigkeit in X, Y [mm]	0,05
Wiederholgenauigkeit in Z [mm]	0,05
Anzugskraft [N]	50
Lösekraft [N]	0
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y [mm]	1,0
Greiferspezifische Daten	
Passend für Serie	LWR50F
Haftkraft max. [N]	65
Betriebsdruck min. [bar]	3
Betriebsdruck max. [bar]	8
Zylindervolumen pro Zyklus [cm³]	9

ZUBEHÖREMPFEHLUNG



ANSCHLÜSSE / SONSTIGES



ALWR1-50-A MATCH - Ablagestation

> ZUBEHÖREMPFEHLUNG ABLAGESTATION



NJ5-E2SK-01

Induktiver Näherungsschalter Kabel 0,3 m - Stecker M8

② Energieversorgung② Filter④ Erdung



