

CHWYTAK IGŁOWY

LWR50L-27-00001-A


► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE



MATCH

► Siły i momenty

Przedstawia siły statyczne i momenty.



Mr_L [Nm]	20
My_L [Nm]	40
Fa_L [N]	500

Nr katalogowy	► Dane techniczne
	LWR50L-27-00001-A
Informacje ogólne	
Temperatura robocza [°C]	5 ... +80
Typ ochrony wg IEC 60529	IP30
Masa [kg]	0.69
Dane specyficzne dla zmieniar ki narzędzi	
Przeniesienie energii elektrycznej	zintegrowane
Skok blokujący [mm]	1
Dokładność powtarzania w X, Y [mm]	0.05
Dokładność powtarzania w Z [mm]	0.05
Siła dokręcania [N]	50
Siła rozdzielająca [N]	0
Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y [mm]	1.0
Dane specyficzne dla chwytaka	
Pasuje do serii	LWR50F
Skok igły regulowany min. [mm]	0
Skok igły regulowany maks. [mm]	1.5
Liczba igieł [kawatek]	20
Średnica igieł [mm]	0.7
Czas wsunięcia/czas wysunięcia [s]	0.03
Dokładność powtarzania +/- [mm]	0.05
Ciśnienie robocze min. [bar]	4
Ciśnienie robocze maks. [bar]	8
Nominalne ciśnienie robocze [bar]	6
Pojemność cylindra na cykl [cm³]	1

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE



PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE



ALWR1-50-A
MATCH - Stanowisko odkładania

► ZALECANE WYPOSAŻENIE ZESTAWU DO STANOWISKO ODKŁADANIA



NJ5-E2SK-01
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy, przewód 0,3 m – wtyk M8

