

ÉLÉMENTS DE FREINAGE ET DE SERRAGE | PNEUMATIQUE

SÉRIE MBPS

▶ AVANTAGES PRODUIT



- ▶ **Vaste gamme de produits**
pour toutes les glissières profilées courantes
- ▶ **à fermeture sans énergie (NC)**
par accumulateur d'énergie à ressort
- ▶ **durée de vie élevée**
jusqu'à 5 millions de cycles de serrage statique
- ▶ **Élément de sécurité**
Freinage sûr en cas de panne d'alimentation

▶ LE PRODUIT ADAPTÉ À VOTRE APPLICATION


DOMAINES D'UTILISATION

- ▶ **Serrage en cas de chute de pression**
- ▶ **Fonction d'arrêt d'urgence**
- ▶ **Freins pour moteurs linéaires**

AUTRES INFORMATIONS

- ▶ **Plaque d'écartement**
Selon la hauteur du chariot de guidage (mesure D), il convient de commander également une plaque d'écartement pour compenser la hauteur.
- ▶ **Modèles spéciaux sur demande p. ex.**
 - avec détection de l'initiateur
 - avec une faible pression d'ouverture (3,0 bars)
 - avec raccord pneumatique supplémentaire (par le dessus, par l'avant)

► DÉTAIL DES AVANTAGES



- ① **Glissière profilée**
- disponible pour toutes les glissières profilées courantes
- ② **Mécanisme à clavette**
- Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage
- ③ **Mors de serrage et de freinage**
- sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
- ④ **Boîtier**
- ⑤ **Piston pneumatique**
- le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
- ⑥ **Accumulateur d'énergie à ressort**
- pour fermer l'unité de serrage sans pression

► INFORMATIONS CONCERNANT LA SÉRIE

Série	► Caractéristiques techniques
	MBPS
Taille des rails	15-55 mm
Force de maintien	750-4700 N
Pression min./max.	4.5 / 6.5
Accumulateur à ressort	disponible
Raccordement PLUS	Non
Valeur B10d	jusqu'à 5 millions
Cycles de serrage dynamiques	jusqu'à 2000
Actionnement	pneumatique
Température de service	-10 ... +70 [°C]