


ELÉMENT DE SERRAGE | PNEUMATIQUE


MBPS3012IS1

▶ AVANTAGES PRODUIT



- ▶ **Vaste gamme de produits**
pour toutes les glissières profilées courantes
- ▶ **à fermeture sans énergie (NC)**
par accumulateur d'énergie à ressort
- ▶ **durée de vie élevée**
5 millions de cycles de serrage statique
- ▶ **Élément de sécurité**
Freinage sûr en cas de panne d'alimentation

▶ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 1 Glissière profilée**
 - disponible pour toutes les glissières profilées courantes
- 2 Mécanisme à clavette**
 - Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage
- 3 Mors de serrage et de freinage**
 - sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
- 4 Boîtier**
- 5 Piston pneumatique**
 - le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
- 6 Accumulateur d'énergie à ressort**
 - pour fermer l'unité de serrage sans pression

▶ INFORMATIONS SUR LES PRODUITS


DOMAINES D'UTILISATION

- ▶ **Serrage en cas de chute de pression**
- ▶ **Fonction d'arrêt d'urgence**
- ▶ **Freins pour moteurs linéaires**

AUTRES INFORMATIONS

- ▶ **Plaque d'écartement**
Selon la hauteur du chariot de guidage (mesure D), il convient de commander également une plaque d'écartement pour compenser la hauteur.
- ▶ **Modèles spéciaux sur demande p. ex.**
 - avec détection de l'initiateur
 - avec une faible pression d'ouverture (3,0 bars)
 - avec raccord pneumatique supplémentaire (par le dessus, par l'avant)

► DESSINS TECHNIQUES



Ⓐ Raccordement Ouvrir (possible des deux côtés, un seul raccordement nécessaire)

Ⓒ Soupape d'évacuation rapide (des deux côtés)



► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| N° de commande | MBPS3012IS1 |
|--|--|
| Actionnement | pneumatique |
| Force de maintien [N] | 2000 |
| Force de retenue théorique ($\mu=0,1$) [N] | 2500 |
| Connexion PLUS possible | Non |
| Pression de service [bar] | 4.5 ... 6.5 |
| Valeur B10d | 5000000 |
| Précision de positionnement +/- [mm] | 0,05 |
| Temps d'ouverture [s] | 0.1 |
| Temps de fermeture [s] | 0.02 |
| Température de service [°C] | -10 ... +70 |
| Poids [kg] | 1.2 |
| Fonction | serrage et freinage |
| État | NC (Normally Closed) éléments fermés hors pression |
| Sens du montage | de face |
| Volume du vérin par cycle [cm ³] | 21 |
| Autorisations | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |

Plan schématique. Tolérances générales selon DIN ISO 2768 T1-f/T2-H. Arêtes selon ISO 13715. L'élément n'offre aucune caractéristique de guidage. Le guidage doit s'effectuer à l'extérieur. La force de maintien correspond à la force maximale applicable dans le sens axial. Chaque élément de serrage et de freinage est soumis à un contrôle à 100 % avant la livraison pour vérifier qu'il présente les forces de maintien indiquées sur un rail en acier trempé avec une légère couche d'huile de lubrification (ISO-VG 68). L'utilisation d'autres lubrifiants ou revêtements de rail peut avoir une incidence sur le coefficient de frottement. Tenir compte des instructions de service avant la mise en service. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques au fur et à mesure de l'évolution du produit. Vous trouverez des données plus récentes et d'autres données en ligne et dans les instructions de service à l'adresse www.zimmer-group.com.