

PINCE MAGNÉTIQUE

LWR50L-26-00003-A


► SPÉCIFICATIONS PRODUIT



MOTCH

► Forces et couples

Affichage des forces et couples statiques



Mr_L [Nm]	20
My_L [Nm]	40
Fa_L [N]	500

► Caractéristiques techniques

LWR50L-26-00003-A

N° de commande

Caractéristiques générales

Température de service [°C]	5 ... +80
Protection de IEC 60529	IP40
Poids [kg]	1.4

Données spécifiques au changeur d'outils

Transfert pneumatique de l'énergie	intégrée
Course de verrouillage [mm]	1
Précision de répétition en X, Y [mm]	0.05
Précision de répétition en Z [mm]	0.05
Force de serrage [N]	50
Force de desserrage [N]	0
Déport max. de l'axe au couplage en X, Y [mm]	1.0

Données spécifiques au préhenseur

Adapté aux séries	LWR50F
Force d'adhésion max. [N]	220
Pression de service min. [bar]	3
Pression de service max. [bar]	8
Volume du vérin par cycle [cm ³]	75

▶ ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



RACCORDS / AUTRES



ALWR1-50-A
Match - Magasin

▶ ACCESSOIRES RECOMMANDÉS MAGASINS



NJ5-E2SK-01
Détecteur de proximité inductif Câble 0,3 m - Fiche M8

