

NADELGREIFER

LWR50L-27-00001-A


► PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



MATCH

► Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente



Mr_L [Nm]	20
My_L [Nm]	40
Fa_L [N]	500

Bestell-Nr.	Technische Daten
	LWR50L-27-00001-A
Allgemeine Daten	
Betriebstemperatur [°C]	5 ... +80
Schutzart nach IEC 60529	IP30
Gewicht [kg]	0,69
Werkzeugwechlerspezifische Daten	
Energieübertragung elektrisch	integriert
Verriegelungshub [mm]	1
Wiederholgenauigkeit in X, Y [mm]	0,05
Wiederholgenauigkeit in Z [mm]	0,05
Anzugskraft [N]	50
Lösekraft [N]	0
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y [mm]	1,0
Greiferspezifische Daten	
Passend für Serie	LWR50F
Nadelhub einstellbar min. [mm]	0
Nadelhub einstellbar max. [mm]	1,5
Nadelanzahl [Stück]	20
Nadeldurchmesser [mm]	0,7
Einfahrzeit / Ausfahrzeit [s]	0,03
Wiederholgenauigkeit +/- [mm]	0,05
Betriebsdruck min. [bar]	4
Betriebsdruck max. [bar]	8
Nennbetriebsdruck [bar]	6
Zylindervolumen pro Zyklus [cm³]	1

► ZUBEHÖREMPFEHLUNG



ANSCHLÜSSE / SONSTIGES



ALWR1-50-A
MATCH - Ablagestation

► ZUBEHÖREMPFEHLUNG ABLAGESTATION



NJ5-E2SK-01
Induktiver Näherungsschalter Kabel 0,3 m - Stecker M8

