

클램핑 요소 | 공압식


MCPS0912D

▶ 제품의 장점



- ▶ **작게 만들기 가능**
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드
- ▶ **정상 닫힘(NC)**
스프링 에너지 저장 장치를 통해
- ▶ **우수한 사용 수명**
5 백만 정적 클램핑 주기
- ▶ **높은 유지력**
PLUS-공기로 조정
- ▶ **안전 부재**
정전 시 안전한 클램프

▶ 기술 세부 사항



- ① **미니어처 프로파일 레일 가이드**
- 모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능
- ② **웨이 기어**
- 피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
- ③ **클램핑 조**
- 프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
- ④ **하우징**
- ⑤ **공압 피스톤**
- 피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
- ⑥ **스프링 에너지 저장 장치**
- 클램핑 유닛이 정상 닫힘
- ⑦ **슬라이드 블록**
- 가동식 베어링용

▶ 제품에 대한 정보


적용
가능성

- ▶ **압력이 떨어지면 클램프**
- ▶ **에너지 없이도 클램프**


추가
정보

- ▶ **요청 시 특수 버전 제작 가능, 예:**
낮은 개방압력 (3.0bar)
추가 공기 연결(상부로부터, 전방으로부터)
스테인리스 스틸로 이루어짐

▶ 기술 도면



- Ⓐ 연결 열기
- Ⓑ 통풍구 필터



▶ 기술 데이터

주문번호	MCPS0912D
작동	공압식
유지력 [N]	80
이론적 유지력 ($\mu=0,1$) [N]	100
플러스 연결 가능	예
유지력 플러스 연결 [N]	160
작동 압력 [bar]	5.5 ... 6.5
정격 작동 압력 [bar]	6
B10d 값	5,000,000
위치 정확도 +/- [mm]	0,05
개방 시간 [s]	0.01
폐쇄 시간 [s]	0.015
작동 온도 [°C]	-10 ... +70
무게 [kg]	0.086
기능	클램핑
상태	NC (Normally Closed) 정상 닫힘
장착 방향	위에서
사이클 당 실린더 부피 [cm³]	2
인증	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS

개략도, DIN ISO 2768 T14/T2-H에 따른 일반 공차, 모서리는 ISO 13715를 따름, 요소가 가이드 특성을 제공하지 않습니다. 가이드는 외부에서 이루어집니다. 유지력은 축 방향으로 최대로 가해질 수 있는 힘입니다. 모든 클램핑 및 제동 요소는 출고 전 약간의 오일 윤활층(ISO-VG-68)이 있는 경화 강철 레일에서 지정된 유지력에 대해 100% 점검됩니다. 다른 윤활제 또는 레일 코팅을 사용할 경우 마찰값에 영향을 미칠 수 있습니다. 시운전 전 사용 설명서에 유의해야 합니다. 추가 개발의 일환으로 기술적인 변경이 있을 수 있습니다. 최신 및 기타 데이터는 온라인으로 www.zimmer-group.com의 사용 설명서에서 불러올 수 있습니다.