

# 큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼 시리즈 MGH8000

## ▶ 제품의 장점



### "콤팩트성"

#### ▶ 간접 윤곽이 줄어듭니다.

평면 구조 및 유연한 설치 가능성은 귀하의 구조물에 간단히 조립할 수 있도록 도와줍니다.

#### ▶ 오염 방지

가이드에 있는 스트리퍼로 열악한 환경 조건에서도 그리퍼를 안전하게 사용할 수 있습니다.

#### ▶ 고장 없는 연속 사용

유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질

## ▶ 시리즈 특징


### 설비 크기

#### MGH80XX

|  |                         |   |
|--|-------------------------|---|
|  | 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대) | ● |
|  | 인더티브 센서                 | ● |
|  | 자계 센서                   | ● |
|  | IP54                    | ● |



## ▶ 용도 명세



### ① 장착 세트(스위치 플래그 및 클램프 서포트)

- 근접 스위치를 이용한 위치 조회 용도(선택적으로 구입 가능)

### ② 그리퍼 조

- 개별 그리퍼 조 수용부

### ③ 견고, 경량 하우징

- 견고한 표면을 위해 알루미늄 합금

### ④ 동기화

- 피니언 기어 및 랙을 통한 동기화

### ⑤ 구동

- 이중 작용하는 2개의 공압 실린더

### ⑥ 에너지 공급

- 여러 측면에서 대체 가능

### ⑦ 통합된 흠

- 자계 센서 고정 및 위치 설정

### ⑧ 탈착 가능한 센터 슬리브

- 비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정

## ▶ 기술 데이터

| 설비 크기   | 조당 스트로크<br>[mm] | 파지력<br>[N] | 무게<br>[kg] | IP 분류 |
|---------|-----------------|------------|------------|-------|
| MGH8000 | 10 - 20         | 60 - 90    | 0,35 - 0,5 | IP54  |
| MGH8100 | 10 - 20         | 180 - 220  | 0,7 - 0,85 | IP54  |
| MGH8200 | 30 - 40         | 500 - 570  | 2,4 - 2,9  | IP54  |
| MGH8300 | 50 - 100        | 800 - 910  | 5,1 - 7,3  | IP54  |

## ▶ 세부 정보는 온라인으로 사용가능



모든 정보는 한 클릭으로: [www.zimmer-group.com](http://www.zimmer-group.com). 기술 정보모든 정보를 원하시는 제품의 주문번호로 여러분의 설비크기에 해당되는 데이터, 도면, 3-D 모델, 작동설명서를 보실 수 있습니다. 빠르고, 한 눈에 들어오는 최신 정보.


# 큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼 설비 크기 MGH8020

## ▶ 제품 규격

### ▶ 파지력 다이어그램




[N] 그립거 길이에 따라 그리퍼 조에서 발생하는 파지력의 합계를 보여줍니다.



### ▶ 힘 및 모멘트

파지력에 추가로 작용할 수 있는 정적 힘과 모멘트를 표시합니다.



|         |     |
|---------|-----|
| Mr [Nm] | 12  |
| Mx [Nm] | 12  |
| My [Nm] | 8   |
| Fa [N]  | 260 |

## ▶ 배송 구성에 포함



4 [조각]  
센터 슬리브  
DST40400

## ▶ 부품 권장



### 에너지 공급



GVM5  
직선-나사 체결부



### 센서



### 센서



MFS02-K-KHC-P1-PNP  
자기장 센서 직선, 케이블 5m



MFS02-S-KHC-P1-PNP  
자기장 센서 직선, 케이블 0.3m-커넥터 M8



MFS02-S-KHC-IL  
위치 센서 직선형, 케이블 0.3m - 플러그 M8



ANS0028  
인더티브 근접 스위치용 장착 세트



NJ4-E2-01  
인더티브 근접 스위치 - 케이블 5 m



NJ4-E2SK-01  
직선 케이블 0.3 m - 소켓 M8 플러그 연결



### 연결/기타



KAG500  
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결



KAW500  
플러그 연결, 각, 케이블 5 m - 소켓 M8




MFS01-K-KHC-P1-PNP  
자기장 센서 앵글, 케이블 5m





MFS01-S-KHC-P1-PNP  
자기장 센서 앵글, 케이블 0.3m-커넥터 M8



| ▶ 기술 데이터<br>MGH8020 |      |
|---------------------|------|
| 주문번호                |      |
| 조당 스트로크 [mm]        | 20   |
| 폐쇄 시 파지력 [N]        | 60   |
| 개방 시 파지력 [N]        | 90   |
| 폐쇄 시간 [s]           | 0.09 |
| 개방 시간 [s]           | 0.05 |
| 반복정밀도 +/- [mm]      | 0.05 |
| 최소 작동 압력 [bar]      | 3    |
| 최대 작동 압력 [bar]      | 8    |
| 정격 작동 압력 [bar]      | 6    |
| 최소 작동온도 [°C]        | +5   |
| 최대 작동온도 [°C]        | +80  |
| 사이클 당 실린더 부피 [cm³]  | 8.0  |
| IEC 60529 준거 보호방식   | IP54 |
| 무게 [kg]             | 0.47 |



- ① 그리퍼 고정
- ② 에너지 공급
- ③ 그리퍼 조 고정
- ⑥ 자계 센서 슬롯 조회
- ⑦ 클램프 서포트 고정 장치
- ⑩ 스위칭 캠 고정 장치
- ⑧ 어댑터
- ⑨ 그리퍼
- (A) 공기 공급(폐쇄)
- (B) 공기 공급(개방)
- (A) 선택적 공기 공급(폐쇄)
- (B) 선택적 공기 공급(개방)




관을 사용하지 않는 에너지 공급



# 2-조 평행 롱 스트로크 그리퍼 시리즈 MGH8000 기능 설명




## 에너지 공급



## 공압 체결

직선형 및 직각형 구조로 구매 가능. 설치 조건이나 설치 상황에 따라 자유롭게 선택할 수 있습니다.






## 압력 보호 밸브 - DSV

### 시스템 압력 강화 시 안전한 힘과 위치 유지를 보장

잠금 해제식 통합 이중 체크 밸브로 비상 정지 시 그리퍼의 시스템 압력이 유지됩니다. 이 기능을 보장하기 위해 밸브는 가능한 한 그리퍼의 공기 연결부 가까이에 설치해야 합니다. 버전 E에서는 두 개의 누름 버튼이 설치되어 있어서 이를 통해 그리퍼를 통제하며 환기시킬 수 있습니다.





## 센서



### 장착 세트

장착 세트는 제공 품목에 포함된 고정 재료를 사용하여 그리퍼에 장착됩니다. 장착 세트 덕분에 유도형 근접 스위치를 통한 그리퍼 위치 검출이 가능합니다.



### 인더티브 센서 - NJ


센서를 취부 블록에 집어 넣고 스위칭 거리에 맞게 고정합니다. 이어서 스위칭 플래그를 조정하여 원하는 위치로 조정이 이루어집니다. 연선 단부가 개방된 5 m 케이블 사양, 커넥터가 있는 0.3 m 케이블 사양과 직접 커넥터 출구가 있는 사양이 있습니다.

# 2-조 평행 롱 스트로크 그리퍼 시리즈 MGH8000 기능 설명




## 센서

MFS02



MFS01





### 1포인트 마그네틱 센서 - MFS

#### 피스톤 위치의 비접촉 검출용

이 센서는 그리퍼의 C 슬롯에 장착되어 그리퍼의 피스톤에 부착된 자석을 감지합니다. 다양한 공간의 조건에서 사용할 수 있도록 센서는 두 가지 버전으로 제공됩니다. 가로형 MFS02는 일자형 케이블 접속 기구로 그리퍼의 C 슬롯에서 거의 완전히 매입되는 반면, 세로형 MFS01는 더 높은 구조이지만 케이블 접속 기구가 90° 오프셋됩니다. 연선 단부가 개방된 5m 케이블 사양과 커넥터가 있는 0.3m 케이블 사양이 있습니다.




## 연결/기타



### 플러그-인 커넥터

센서 연결 케이블의 연장 및 조립용

연선 단부가 개방된 5m 길이의 케이블을 제공합니다. 케이블은 필요에 따라 알맞게 자르거나 M8과 M12 사이즈의 커넥터와 조립할 수 있습니다.



### 센터링 슬리브

그리퍼 조의 정의된 위치 결정용

센터링 슬리브는 그리퍼 조의 맞춤부에 삽입되어 그리퍼 조의 위치를 정의합니다. 센터링 슬리브는 핀 연결과 유사합니다.