


클램핑 부재 | 공압식 시리즈 MKS

▶ 제품의 장점



- ▶ 폭넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
- ▶ 정상 닫힘(NC)
스프링 에너지 저장 장치를 통해
- ▶ 우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기
- ▶ 높은 유지력
PLUS- 공기로 조정
- ▶ 안전 부재
정전 시 안전한 클램프

▶ 여러분의 용도에 적합한 제품


적용
가능성

- ▶ 압력이 떨어지면 클램프
- ▶ 에너지 없이도 클램프

추가
정보

- ▶ 스페이서 플레이트
가이드 캐리지(치수 D) 높이에 따라 높이 조정용 스페이서 플레이트를 추가 주문할 수 있습니다.
- ▶ 요청 시 특수 버전 제작 가능, 예:
낮은 개방압력 (3.0bar)
근접 스위치 모니터링 포함
추가 공기 연결(상부로부터, 전방으로부터)
스테인리스 스틸로 이루어짐

▶ 용도 명세



① 프로파일 레일 가이드

- 모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능

② 웨지 기어

- 피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달

③ 클램핑 조

- 프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨

④ 하우징

⑤ 공압 피스톤

- 피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴

⑥ 스프링 에너지 저장 장치

- 클램핑 유닛이 정상 닫힘

▶ 시리즈 제품 정보

시리즈	▶ 기술 데이터	
	MKS	MKS-LP
레일 크기	12-65 mm	12-65 mm
유지력	250-3300 N	150-1350 N
최소/최대 압력	5.5 / 6.5	4 / 6.5
스프링 어큐뮬레이터	사용할 수 있음	사용할 수 있음
PLUS 연결	예	예
B10d 값	최대 5 백만	최대 5 백만
동적 브레이크 주기	적합하지 않음	적합하지 않음
작동	공압식	공압식
작동 온도	-10 ... +70 [°C]	-10 ... +70 [°C]