

# INDUKCYJNY ŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY

## NJ8-E2S

Nr katalogowy	NJ8-E2S
<b>Informacje ogólne</b>	
Dopuszczenie	CE
Norma podstawowa	IEC 60947-5-2
Typ ochrony wg IEC 60529	IP68
Wyświetlacz funkcji	Tak
Zabezpieczenie przez zamianą biegunów	Tak
Wskazanie napięcia roboczego	Nie
Wytrzymałość na zwarcie	Tak
<b>Dane elektryczne</b>	
Rodzaj przyłączenia	Wtyk
Zmierzone napięcie robocze [V DC]	24
Zmierzone napięcie izolacyjne [V AC]	250
Zmierzony prąd roboczy [mA]	200
Zmierzony prąd zwarciový [A]	100
Napięcie robocze min. [V DC]	10
Napięcie robocze maks. [V DC]	30
Wykonanie elektryczne	DC, napięcie stałe
Najmniejszy prąd roboczy [mA]	0
Pojemność obciążeniowa maks. [μF]	500
Prąd biegu jałowego, amortyzowany maks. [mA]	9
Prąd biegu jałowego, nieamortyzowany maks. [mA]	3
Tętnienie resztkowe maks. [%]	15
Wyjście łączenia	PNP
Częstotliwość włączania [Hz]	1500
Funkcja przełącznika	Zestyk zwiczny (NO)
Spadek napięcia [V]	2.5
<b>Dane mechaniczne</b>	
Moment dociągający [Nm]	8.00
Długość mocowania [mm]	34.1
Zmierzony odstęp włączania Sn [mm]	2.00
Sposób montażu	Na równo z powierzchnią
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Zabezpieczony odstęp włączania Sa [mm]	1.60
Rzeczywisty odstęp łączenia Sr [mm]	2.2
Ø czujnika [mm]	M8x1
Rodzaj wtyku	M8x1
Głębokość [mm]	46.0
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ... +70
Materiał powierzchni aktywnej	PBT

