

# 接近开关

## NJR04-E2SK

订购编号	NJR04-E2SK
<b>常规数据</b>	
基本标准	IEC 60947-5-2
认证	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护	IP67
功能显示	是
在极性反转起到保护作用	是
工作电压显示	否
防短路	是
<b>电气数据</b>	
固定类型	电缆连接头
测量工作电压 [V DC]	24
测量绝缘电压 [V DC]	75
电流负载量 [mA]	100
测量短路电流 [A]	100
最小电源电压 [V DC]	10
最大电源电压 [V DC]	30
电气规格	DC, 直流电压
最小工作电流 [mA]	0
负荷电容, 最大 [μF]	200
无功电流, 衰减, 最大 [mA]	10
无功电流, 无衰减, 最大 [mA]	3
余波, 最大 [%]	15
开关输出	PNP
切换频率 [Hz]	2500
开关功能	常开触点 (NO)
电压下降 [V]	2.5
<b>机械数据</b>	
拧紧力矩 [Nm]	0.06
额定工作距离 $S_n$ [mm]	1.50
宽度(较长一侧) [mm]	16.0
安装类型	齐平
外壳材料	PA 6 - GF30
保证工作距离 $S_a$ [mm]	1.20
高度(较小一侧) [mm]	8.00
电缆直径 $\varnothing D$ [mm]	2.4
电缆长度 [m]	0.3
真实开关距离 $S_r$ [mm]	1.5
插头类型	M8x1
深度 [mm]	4.7
环境温度范围 [°C]	-25 ... +70
活性表面的材料	PA 6 - GF30
电缆套材质	PUR

