

# 인덕티브 근접 스위치

## NJ5-E2

주문번호	NJ5-E2
<b>일반 데이터</b>	
허용	CE
기본 표준	IEC 60947-5-2
IEC 60529 준거 보호방식	IP67
기능 표시창	예
극성 반전 방지	예
작동 전압 표시	아니오
단락 방지	예
<b>전기적 데이터</b>	
연결부 종류	케이블
정격 동작 전압 [V DC]	24
정격 절연 전압 [V DC]	75
정격 동작 전류 [mA]	100
정격 단락 전류 [A]	100
최소전원전압 [V DC]	10
최대전원전압 [V DC]	30
전기 사양	DC, 직류 전류
최소 작동 전류 [mA]	0
최대 허용 하중. [μF]	1000
최대 댐핑 무부하 전류. [mA]	6
최대 비댐핑 무부하 전류. [mA]	2
최대 잔여 파장. [%]	10
스위치 출력단	PNP
스위치 주파수 [Hz]	5000
스위치 기능	상시 개방 접점(NO)
전압 강하 [V]	2.0
<b>기계 사양</b>	
전도체 단면의 전도체 개수 [mm²]	3x0.14
조임 토크 [Nm]	1.00
첨부 파일의 길이 [mm]	26.0
정격 스위칭 거리 Sn [mm]	0.80
설치 방식	동일 평면으로 평행
하우징 재료	스테인리스강
안전한 스위칭 거리 Sa [mm]	0.65
케이블-Ø D [mm]	3.1
케이블 길이 [m]	5
실제 전환 간격 Sr [mm]	0.8
센서-Ø [mm]	M5x0.5
깊이 [mm]	27.0
주변 온도 [°C]	-25 ... +70
활성 표면 재료	PBT
케이블 외피 재료	PUR

