

DETECTOR INDUCTIVO

NJ8-E2S-05

Referencia	NJ8-E2S-05
Datos generales	
Certificación	CE
Norma básica	IEC 60947-5-2
Protección según IEC 60529	IP68
Indicación de funcionamiento	Sí
Seguridad contra polarización inversa	Sí
Indicación de tensión de servicio	No
Resistente a cortocircuitos	Sí
Datos eléctricos	
Tipo de conexión	Conector
Tensión de servicio asignada [V DC]	24
Tensión de aislamiento asignada [V AC]	250
Corriente de servicio asignada [mA]	200
Corriente nominal condicional de cortocircuito [A]	100
Tensión de servicio mín. [V DC]	10
Tensión de servicio máx. [V DC]	30
Versión eléctrica	CC, corriente continua
Corriente de servicio mínima [mA]	0
Capacidad de carga máx. [μ F]	500
Corriente en vacío atenuada máx. [mA]	9
Corriente en vacío no atenuada máx. [mA]	3
Ondulación residual máx. [%]	15
Salida de conmutación	PNP
Frecuencia de conmutación [Hz]	3000
Función de conmutación	Contacto NA
Caída de la tensión [V]	2.5
Datos mecánicas	
Par de apriete [Nm]	8.00
Longitud de sujeción [mm]	19.5
Distancia de actuación asignada S_n [mm]	1.50
Tipo de montaje	enrasado
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Distancia de detección asegurada S_a [mm]	1.20
Distancia de actuación real S_r [mm]	1.5
Sensor- \varnothing [mm]	M8x1
Tipo de conector	M8x1
Profundidad [mm]	30.0
Temperatura ambiente [$^{\circ}$ C]	-25 ... +70
Material de la superficie activa	PBT

