

산업용 댐퍼 POWERSTOP

스레드 M36X1.5

▶ 시리즈



STANDARD ENERGY	HIGH ENERGY	ADJUSTABLE ENERGY
		
경제적으로	강력하게	조절 가능하도록

▶ 재료	스테인리스 스틸	▶ 바이오 오일(생분해성)	HEES
▶ 허용 온도 범위	-10 ... +70 [°C]	- H1 인증	예
▶ 최대 충돌각	2 [°]	- LABS 유연성	예
▶ 고정용 스톱퍼의 최대 힘	30 [kN]	▶ RoHS 적합성	- Reach 적합성
▶ 카운터 너트의 조임 토크		▶ 최대 절대 압력	
- 표준 에너지	60 [Nm]	- 표준 에너지	1 [bar]
- 고에너지	80 [Nm]	- 고에너지	10 [bar]
- Adjustable Energy	80 [Nm]	- Adjustable Energy	10 [bar]

▶ 기술 데이터

설계 구조	시리즈	스레드	스톱크 크기 최대 [mm]	정용	충돌 속도		최대 에너지 흡수			보호장치	재설정			빠른 피로 회복	바깥					
					최소 [m/s]	최대 [m/s]	연속 작동 스톱크당 [J]	비상 정지 모드 시간당 [J/h]	스톱크당 [J]		힘 최소 [N]	시간 최대 [s]	최대 [N]							
STANDARD ENERGY	P	SE	36X15	N	30	H	0,1	1,2	185	140.000	185	D	15	35	0,4	D	x			
						M	0,8	2,2	185	140.000	185	-	-	-	-	-	-	-	-	
						S	1,8	3,5	185	140.000	185	F	15	35	0,4	-	-	-	-	-
						W	3,0	5,0	185	140.000	185	A	15	35	0,4	-	-	-	-	-
HIGH ENERGY	P	HE	36X15	N	30	H	0,1	1,2	400	120.000	800	D	40	65	0,4	D	x			
						M	0,8	2,2	360	120.000	650	-	-	-	-	-	-	-	-	
						S	1,8	3,5	320	120.000	500	F	40	65	0,4	-	-	-	-	-
						W	3,0	5,0	280	120.000	350	A	40	65	0,4	-	-	-	-	-
ADJUSTABLE ENERGY	P	AE	36X151	N	30	H	0,1	5,0	400	140.000	400	D	40	65	0,4	D	x			
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						F	40	65	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
HIGH ENERGY	P	HE	36X15	L	50	H	0,1	1,2	400	140.000	800	D	40	65	0,8	D	x			
						M	0,8	2,2	360	140.000	650	-	-	-	-	-	-	-	-	
						S	1,8	3,5	320	140.000	500	F	40	65	0,8	-	-	-	-	-
						W	3,0	5,0	280	140.000	350	A	40	65	0,8	-	-	-	-	-
ADJUSTABLE ENERGY	P	AE	36X15	L	50	H	0,1	5,0	400	140.000	400	D	40	65	0,8	D	x			
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						F	40	65	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ADJUSTABLE ENERGY	P	AE	36X15	L	50	H	0,1	5,0	400	140.000	400	D	40	65	0,8	D	x			
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						F	40	65	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ADJUSTABLE ENERGY	P	AE	36X15	L	50	H	0,1	5,0	400	140.000	400	D	40	65	0,8	D	x			
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						F	40	65	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

▶ 보호

보호장치 미포함	펠트 링	스트리퍼(NBR)
D -A	F -A	A -A
깨끗한 환경에서	먼지, 부스러기, ...	액체, 기름에 대하여, ...

▶ 기술 도면

	헤드 짧은 피스톤 로드 미포함	헤드 롱 피스톤 로드 미포함	강철 헤드 포함	플라스틱 헤드 포함
	N D -A	N E -A	N S -A	N K -A
STANDARD ENERGY				
HIGH ENERGY				
ADJUSTABLE ENERGY				

	헤드 짧은 피스톤 로드 미포함	헤드 롱 피스톤 로드 미포함	강철 헤드 포함	플라스틱 헤드 포함
	L D -A	L E -A	L S -A	L K -A
HIGH ENERGY				
ADJUSTABLE ENERGY				










산업용 댐퍼 POWERSTOP

스레드 M36X1.5

▶ 액세서리

위치	주문번호	액세서리	주의
①	PAH36X15-A	정지 슬리브	1x PVM36X15-A 포함. 벨로스 장착 산업용 속압쇼바 제외.
②	PBV36X15ND-A	일반 스트로크 측면 하중 어댑터 보호장치: 보호장치 미포함	최대 총돌 각도 30°. 산업용 속압쇼바와 조합하는 경우에만 보호 장치 및 헤드 없이 짧은 피스톤 로드를 사용할 수 있습니다. 측면 하중 어댑터의 외부 스레드에 적합한 카운터 너트 PVM45X15-A.
③	PBV36X15NF-A	일반 스트로크 측면 하중 어댑터 보호장치: 펠트 링(펠트)	최대 총돌 각도 30°. 산업용 속압쇼바와 조합하는 경우에만 보호 장치 및 헤드 없이 짧은 피스톤 로드를 사용할 수 있습니다. 측면 하중 어댑터의 외부 스레드에 적합한 카운터 너트 PVM45X15-A.
④	PBV36X15NA-A	일반 스트로크 측면 하중 어댑터 보호장치: 스트리퍼(NBR)	최대 총돌 각도 30°. 산업용 속압쇼바와 조합하는 경우에만 보호 장치 및 헤드 없이 짧은 피스톤 로드를 사용할 수 있습니다. 측면 하중 어댑터의 외부 스레드에 적합한 카운터 너트 PVM45X15-A.
⑤	PBV36X15LD-A	측면 하중 어댑터 롱 스트로크 보호: 보호장치 미포함	최대 총돌 각도 30°. 산업용 속압쇼바와 조합하는 경우에만 보호 장치 및 헤드 없이 짧은 피스톤 로드를 사용할 수 있습니다. 측면 하중 어댑터의 외부 스레드에 적합한 카운터 너트 PVM45X15-A.
⑥	PBV36X15LF-A	측면 하중 어댑터 롱 스트로크 보호: 펠트 링(펠트)	최대 총돌 각도 30°. 산업용 속압쇼바와 조합하는 경우에만 보호 장치 및 헤드 없이 짧은 피스톤 로드를 사용할 수 있습니다. 측면 하중 어댑터의 외부 스레드에 적합한 카운터 너트 PVM45X15-A.
⑦	PBV36X15LA-A	측면 하중 어댑터 롱 스트로크 보호: 스트리퍼(NBR)	최대 총돌 각도 30°. 산업용 속압쇼바와 조합하는 경우에만 보호 장치 및 헤드 없이 짧은 피스톤 로드를 사용할 수 있습니다. 측면 하중 어댑터의 외부 스레드에 적합한 카운터 너트 PVM45X15-A.
⑧	PKS36X15-A	클램핑 플랜지 직각 체결	최대 볼트 조임 토크 45 Nm.
⑨	PKP36X15-A	클램핑 플랜지 평행 체결	최대 볼트 조임 토크 22Nm.
⑩	PVM36X15-A	스테인리스 스틸 카운터 너트	산업용 속압쇼바 공급 범위에 포함됨.
⑪	PDD36X15-A	압력 챔버 실링	요청 시 제공. PVM36x15-A를 통한 권장 고정. 실링이 양면에 전체적으로 닿아야 합니다.



명명법

P HE 36X15 L H A K -A

실계 구조

P 산업용 댐퍼 PowerStop

시리즈

ME Mini Energy

SE Standard Energy

HE High Energy

AE Adjustable Energy

나사선

36 스퀘드 공칭 지름

X

15 스레드 피치(인수 10)

스트로크 버전

N 일반 스트로크

L 롱 스트로크

경도

H Hard(0.1 ~ 1.2m/s; Adjustable Energy: 0.1 ~ 5m/s)

M Medium(0.8 ~ 2.2m/s)

S Soft(1.8 ~ 3.5m/s)

W Supersoft(3 ~ 5m/s)

보호장치

D 보호장치 미포함

F 펠트 링

A 스트리퍼(NBR)

B 벨로우즈(TPE)

헤드

D 헤드 짧은 피스톤 로드 미포함

E 헤드 롱 피스톤 로드 미포함

S 강철 헤드 포함

K 플라스틱 헤드 포함

버전

-A A ~ Z 버전 지정