

HANDLINGSKOMPONENTEN

KURZHUBZYLINDER - SERIE SHD

▶ PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



▶ Anmerkung

SH Zylinder sind mit den Saugern über die Einschraubtüllen kombinierbar
ZUB0028 - Anschlussart 2
ZUB0029 - Anschlussart 1

▶ Besonderheiten

Integrierte Venturidüse zur Vakuumzeugung

▶ ZUBEHÖREMPFEHLUNG



Einschraubtülle

ZUB0028



Einschraubtülle

ZUB0029



Klemmbock

KB3M



Induktiver Näherungsschalter - Kabel 5 m

NJ3-E2



Schwenk-Drosselrückschlagventil

DRVM5X4

Bestell-Nr.	► Technische Daten*			
	SH7	SH15	SH25	SH50
Hub [mm]	7	15	25	50
Druckkraft [N]	170	170	170	170
Zugkraft [N]	100	100	100	100
Zylindervolumen pro Zyklus [cm ³]	4	9	15	30
Betriebstemperatur [°C]**	5 ... +80	5 ... +80	5 ... +80	5 ... +80
Gewicht [kg]	0,09	0,1	0,13	0,18

* Alle Werte gemessen bei 6 bar

** Temperaturbereich bis 150°C Bestellzusatz T anfügen

