

MANIPULAČNÉ KOMPONENTY

VALEC S KRÁTKYM ZDVIHOM - RAD SHD

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



► Poznámka

Valce SH sa dajú s prísavkami kombinovať cez skrutkovaciu objímku

ZUB0028 - druh pripojenia 2

ZUB0029 - druh pripojenia 1

► Špecifiká

Integrovaná Venturiho trubica na vytváranie vákuua

► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



Skrutkovacia objímka

ZUB0028




Skrutkovacia objímka

ZUB0029



Zvierkovnica

KB3M



induktívny snímač priblíženia - kábel 5 m

NJ3-E2



Výkyvné škrtiace spätné ventily

DRVM5X4

Objednávacie č.	► technické údaje*			
	SH7	SH15	SH25	SH50
Zdvih [mm]	7	15	25	50
Tlaková sila [N]	170	170	170	170
Ťažná sila max. [N]	100	100	100	100
Objem valca na cyklus [cm ³]	4	9	15	30
Prevádzková teplota [°C]**	5 ... +80	5 ... +80	5 ... +80	5 ... +80
Hmotnosť [kg]	0,09	0,1	0,13	0,18

*všetky údaje merané pri 6 bar

** Teplotný rozsah do 150 °C pridať príslušenstvo na objednávku T

