

HANDLINGSKOMPONENTEN

KURZHUBZYLINDER - SERIE SHD

▶ PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



▶ Anmerkung

SH Zylinder sind mit den Saugern über die Einschraubtüllen kombinierbar
ZUB0028 - Anschlussart 2
ZUB0029 - Anschlussart 1

▶ Besonderheiten

Integrierte Venturidüse zur Vakuumherzeugung

▶ ZUBEHÖREMPFEHLUNG



Einschraubtülle

ZUB0028



Einschraubtülle

ZUB0029



Klemmbock

KB3M



Induktiver Näherungs-
schalter - Kabel 5 m

NJ3-E2



Schwenk-Drosselrück-
schlagventil

DRVM5X4

Bestell-Nr.	Technische Daten*	
	SHD25	SHD50
Hub [mm]	25	50
Druckkraft [N]	100	100
Zugkraft [N]	100	100
Zylindervolumen pro Zyklus [cm ³]	12	25
Betriebstemperatur [°C]**	5 ... +80	5 ... +80
Gewicht [kg]	0,19	0,27

* Alle Werte gemessen bei 6 bar

** Temperaturbereich bis 150°C Bestellzusatz T anfügen

