


SISTEMA DI BLOCCAGGIO A PUNTO ZERO SPN

SPN062 E-SENSE

► VANTAGGI DEL PRODOTTO



- Precentraggio di 18 mm prima di raggiungere la posizione finale
- Centraggio automatico e ritiro già 0,5 mm prima di raggiungere la posizione finale
- Rilevamento dello stato elettrico
- Bloccato meccanicamente in posizione di serraggio
- Bassa pressione di esercizio di 4 o 6 bar
- Non richiede manutenzione

► DOTAZIONE



Pneumatici



Accoppiamento geometrico



Collegamento PLUS



Collegamento senza tubi flessibili



Supporti di coppia



Chiusura automatica



Acciaio inossidabile



Perni compatibili con sistema di riferimento



Bassa altezza d'ingombro



Ripetibilità



Temprato




Rilevamento della posizione del pistone / Controllo appoggio

► IN DOTAZIONE



Vite di fissaggio
M3x8 12.9

C0912030082



O-Ring

COR002010V



Coperchietto
M3

095138



Filtro di sfiato

CFILT00052

► ACCESSORI OPZIONALI



Tappo di
protezione

SPZ062BV-B



Chiusura
automatica

SPZ062AV-B



Bullone di centraggio

SPZ062BZ08-B




Bullone di trazione

SPZ062BE08-B



Perno a ogiva

SPZ062BS08-B



Sensore a 2 punti, cavo
5 m

MFS02-K-KHC-P2-PNP



Sensore a 2 punti lineare,
cavo 0,3 m - spina M8

MFS02-S-KHC-P2-PNP



Sensori induttivi - Cavi
5 m

NJ3-E2



Sensori induttivi cavi 0,3
m - connettore M8

NJ3-E2SK

► DATI TECNICI

Numero d'ordine	► Dati tecnici	
	SPN062E4ED-B	SPN062E6ED-B
Forza di tenuta mass. [kN]	25	25
Pressione di esercizio [bar]	4 ... 7	6 ... 7
Forza di trazione [kN]	1.0	2.0
Forza di trazione con collegamento PLUS [kN]	2.5	5.0
Temperatura di esercizio [°C]	-10 ... +70	-10 ... +70
Antitorsione	Sì	Sì
Collegamento PLUS	Sì	Sì
Funzione di soffiaggio	Sì	Sì
Controllo appoggio	elettriche	elettriche
Sigillatura appoggio	Sì	Sì
rilevamento della posizione del pistone	Elettrico	Elettrico
Ripetibilità [mm]	0.005	0.005
Materiale	Acciaio inox temprato / alluminio	Acciaio inox temprato / alluminio
Certificazioni	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
Peso [kg]	0.34	0.35

