
SPN 零点夹紧系统 SPN138P4 - 夹板

▶ 4路



- ▶ 优化了结构高度,结构紧凑
- ▶ 高精度的系统组件
- ▶ 集成空气供应/分配装置
- ▶ 集成 PLUS 接口
- ▶ 可根据要求提供 Advanced 零点夹紧系统
- ▶ 可变的固定方式

	▶ 技术数据	
定购编号	SPN138P4E6SD-B	SPN138P4E4SD-B
运行模式	气动	气动
最大保持力	4xM12/M16	4xM12/M16
操作气压 [bar]	67	4 7
牵引力 [kN]	18.0	12.0
带 PLUS 连接的牵引力 [kN]	4x36	4x24
操作温度 [°C]	-10 +70	-10 +70
防止旋转	有	有
增压连接	有	有
空气清洁功能	没有	没有
活塞位置识别装置	没有	没有
支承面检查功能	没有	没有
材料	硬化不锈钢 / 钢	硬化不锈钢 / 钢
重量 [ka]	54	54



- ① 解锁
- ②增压连接
- ⑥ 固定螺栓*
- ⑦ 运输螺纹孔
- 8 螺塞
- 9 槽滑块*
- 10 槽滑块固定螺栓*
- *不包含在供货范围内